

**CableLine**  
**CLI C 2-4 BR/WS 1 CD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A CLI C vezetékjelölők nem csatlakoztatott vezetékeken helyezhetők el. Három különböző méret használható a 0,5 mm<sup>2</sup> - max. 70 mm<sup>2</sup> keresztmetszetű vezetékekhez. A kábeljelölőket nyomtatva, használatra készen szállítjuk. Az egyedi jelölők kombinálásával egyedi címkézés is lehetséges.

- Zárt, megbízhat jelölők, nem csatlakoztatott kábelekre szerelhetők
- A speciális flexibilis harangprofil széles körű alkalmazhatóságot garantál
- Gyorsan és egyszerűen feltehetők - minimális munkával
- A megfelelő tartozékok egyszerűvé teszik a címkézést
- Permanens, kiváló minőségű jelölések
- Tökéletes kontraszt az optimális olvashatóságért

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
| Típus          | CLI C 2-4 BR/WS 1 CD                                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1568261506</a>                                     |
| Verzió         | CableLine, Vezeték és kábeljelölők, 4 - 10 mm, 4 x 7 mm, barna |
| GTIN (EAN)     | 4008190916190                                                  |
| Menny.         | 250 Stück                                                      |

**CableLine**  
**CLI C 2-4 BR/WS 1 CD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|             |       |                  |            |
|-------------|-------|------------------|------------|
| Szélesség   | 7 mm  | Szélesség (coll) | 0,276 inch |
| Magasság    | 4 mm  | Magasság (coll)  | 0,157 inch |
| Mélység     | 8 mm  | Mélység (coll)   | 0,315 inch |
| Nettó tömeg | 0,2 g |                  |            |

**Általános adatok**

|                                  |                           |                                         |                      |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| Anyag                            | PVC, puha, kadmium nélkül | Anyag színe az ellenállás kódja szerint | 1                    |
| Halogén                          | Igen                      | Javasolt iparágak                       | Folyamat, Berendezés |
| Nyomtatott karakterek            | Számok                    | Nyomtatás                               | 1                    |
| Nyomtatás módja                  | hő-dombornyomás           | Nyomtatás színe                         | fehér                |
| Nyomtatás tájolása               | vízszintes                | Nyomtatás típusa                        | Standard             |
| Szigetelés keresztmetszete, max. | 10 mm                     | Szélesség                               | 7 mm                 |
| Szín                             | barna                     | UL 94 éghetőségi osztály                | V-0                  |
| Változat                         | CD                        | Üzemi hőmérsékleti tartomány            | -30...80 °C          |

**Vezeték és kábeljelölők**

|                              |                    |                              |                     |
|------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|
| Halogén                      | Igen               | Vezeték külső átm.           | 4 - 10 mm           |
| Vezeték külső átmérő, max.   | 10 mm              | Vezeték külső átmérő, min.   | 4 mm                |
| Vezeték-keresztmetszet, max. | 16 mm <sup>2</sup> | Vezeték-keresztmetszet, min. | 2,5 mm <sup>2</sup> |

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**Jóváhagyások**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**Letöltések**

|                             |                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Product Change Notification | <a href="#">PCN CableLine_DE</a><br><a href="#">PCN CableLine_EN</a> |
| Tervezési adatok            | <a href="#">EPLAN_WSCAD</a>                                          |