

VG K (standard műanyag tömszelence) VG 13.5-K68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Az IP68-as védettségi osztály magas követelményeit
kielégítő csavarkötések

Általános rendelési adatok

Típus	VG 13.5-K68
Rendelési szám	1569000000
Verzió	VG K (standard műanyag tömszelence), Tömszelencék, PG 13,5, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Poliamid 6
GTIN (EAN)	4008190094522
Menny.	50 Stück

**VG K (standard műanyag tömszelence)
VG 13.5-K68**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Hossz	39 mm	Hossz, inch	1,535 inch
Nettó tömeg	10,4 g		

Tanúsítványszámok - kábeltömszelence

Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (GERMLLOYD)	E-14046	Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (cULus)	E-199260
Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (UL)	E-199260	Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (CSA)	115116

Általános információk

AF 1. méret	24 mm	Anyag	Poliamid 6
Csatlakozóadapter nyomatéka, max.	3,5 Nm	Csatlakozóadapter nyomatéka, min.	2,5 Nm
Kábel külső átmérője, max.	12 mm	Kábel külső átmérője, min.	6 mm
Külső menet	PG 13,5	Menet hossza	10 mm
Tömszelencék	PG	Tömítőbetét	CR
UL 94 éghetőségi osztály	V-2	Védelmi osztály	IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Védelmi osztály, GWDR	IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)	Zárt anya nyomatéka, max.	5,5 Nm
Zárt anya nyomatéka, min.	4,5 Nm	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-30 °C		

Besorolások

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-09
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD