

**OMNIMATE Power - Powerbus series
DFFC 0.22-0.35 SN 3000**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Product image

A kép illusztráció

**A megbízható érintkezés érdekében - CB/CS
sajtoló érintkező.**

Az RSV házak és a Weidmüller sajtoló érintkezőinek kombinációja lehetővé teszi azt, hogy az Ön alkalmazásainak egyedi követelményei szerint kerüljön felhasználásra.

A rendszertől függően a következő lehetőségek állnak rendelkezésre a termékekkel kapcsolatban:

- Az érintkezők biztonságos központosítása a háromrészes tűskecsúcsokkal
- Az érintkezők rendkívül megbízhatók, mivel négy ponton érintkeznek egymással
- Lezáró csat a konzolos rugóban az érintkezők biztonságos rögzítéséhez a burkolaton belül
- Csapos érintkezők két hosszúságban a vezető csapos érintkezők alkalmazásához
- Akár 100 dugaszolási ciklus (ón változat)
- Akár 500 dugaszolási ciklus (arany változat)

A Weidmüller megfelelően kiválasztott, kiváló minőségű szerszámai professzionális munkavégzést tesznek lehetővé.

Általános rendelési adatok

Típus	DFFC 0.22-0.35 SN 3000
Rendelési szám	1604230000
Verzió	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Érintkező, ónozott, Max. rögzítési tartomány : 0.35 mm ²
GTIN (EAN)	4008190117498
Menny.	3 000 Stück
Termékadatok	
Csomagolás	Doboz

**OMNIMATE Power - Powerbus series
DFFC 0.22-0.35 SN 3000**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Nettó tömeg	0,66 g
-------------	--------

Anyagjellemzők

Érintkező anyaga	Cu-ötv	Érintkező felület	ónozott
Tárolási hőmérséklet, min.	-25 °C	Tárolási hőmérséklet, max.	55 °C
Max. relatív páratartalom tárolás közben	80 %	Üzemi hőmérséklet, min.	-50 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	100 °C	Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min.	-25 °C
Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max.	100 °C		

Névleges adatok IEC szerint

szabvány szerint tesztelve	IEC 60664-1, IEC 61984	Rövid idejű határáram ellenállás	3 x 1s mit 120 A
----------------------------	------------------------	----------------------------------	------------------

Csomagolás

Csomagolás	Doboz	VPE hosszúság	750 mm
VPE szélesség	15 mm	VPE magasság	550 mm

Csatlakoztatható vezetékek

Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.	0,22 mm ²	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.	0,35 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 24	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 22
Max. rögzítési tartomány	0,35 mm ²		

Besorolások

ETIM 3.0	EC001284	ETIM 4.0	EC000796
ETIM 5.0	EC000796	ETIM 6.0	EC000796
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-26-12-02
eClass 7.1	27-44-02-04	eClass 8.1	27-44-02-04
eClass 9.0	27-44-02-04	eClass 9.1	27-44-02-04

Megjegyzések

IPC megfelelés	A termékek fejlesztése, gyártása és szállítása a nemzetközileg elismert IPC-A-610 szabvány „megengedhető” kategóriája szerint történt. A termékekkel kapcsolatos további követelményeket kérésre kiértékeljük.
----------------	--

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

**OMNIMATE Power - Powerbus series
DFFC 0.22-0.35 SN 3000****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Letöltések**Approval/Certificate/Document of
Conformity[Declaration of the Manufacturer](#)

Brochure/Catalogue

[FL DRIVES EN](#)[MB DEVICE MANUF. EN](#)[FL DRIVES DE](#)[CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN](#)[FL BUILDING SAFETY EN](#)[FL APPL LED LIGHTING EN](#)[FL INDUSTR.CONTROLS EN](#)[FL MACHINE SAFETY EN](#)[FL HEATING ELECTR EN](#)[FL APPL INVERTER EN](#)[FL BASE STATION EN](#)[FL ELEVATOR EN](#)[FL POWER SUPPLY EN](#)[FL 72H SAMPLE SER EN](#)[PO OMNIMATE EN](#)

**OMNIMATE Power - Powerbus series
DFFC 0.22-0.35 SN 3000****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Rajzok****Dimensional drawing**

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without explicit authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. Weidmueller exclusively reserves the right to file for patents, utility models or designs.






Technical drawing of a mechanical part with dimensions and section lines. The drawing shows a side view of a component with a central rectangular feature. Dimensions are provided in both inches and millimeters. Section lines A-A and B-B are indicated with arrows pointing to the right.




Dimensions:

- Top horizontal dimension: 5.45 (0.215")
- Bottom horizontal dimension: 4.52 (+0.1 / 0) (0.178")
- Bottom horizontal dimension: 14.35 (0.565")
- Left vertical dimension: 0.2 ±0.05 (0.008")



Section lines A-A and B-B are indicated with arrows pointing to the right.



Technical drawing of a cable assembly. The drawing shows a cable with a braided shield and an inner conductor. The cable is connected to a component with three pins. Labels C and D are used to indicate specific points or components. Label C points to the cable and the component. Label D points to the component and the cable.



A schematic diagram of a three-stage hydraulic cylinder. The cylinder is divided into three main sections by two internal pistons. The leftmost section has a single rod extending to the left. The middle section has three rods extending to the right. The rightmost section has a single rod extending to the right. Force vectors are indicated by arrows: 'E' points to the right on the top and bottom ports of the middle section, and 'F' points to the right on the top and bottom ports of the rightmost section.



Weidmüller connectors are tested to the DIN VDE 0627 standard, and are valid for its field of application. Provided that the connectors are used to the intended purpose, all requirements with respect to the occurring of electrical, mechanical, thermic and corrosive stress will be satisfied.

ne.	1604260000	1604240000	0.22mm ² -0.35mm ²	Au0.8, Ni1-2 u. Sn4±1
	1604250000	1604230000		Sn 4-8
	1625530000	1625520000	0.50mm ² -1.00mm ²	Ag4±1 u. Sn4±1
	1567080000	1540100000		Au0.8, Ni1-2 u. Sn4±1
	1567060000	1480000000		Sn 4-8
	1625510000	1625500000	1.50mm ² -2.50mm ²	Ag4±1 u. Sn4±1
	1567090000	1540200000		Au0.8, Ni1-2 u. Sn4±1
	1567070000	1480100000		Sn 4-8
	Einzelkontakt/ separate cont.	Bandware / cont. on strip		Leiterquerschnitt / conductor cross-section
Bestell-Nr. / cat.no.				

GENERAL TOLERANCE: DIN ISO 2768-m 	88771/5 23.06.16 HELIS_MA		00		Cat.no.: .	
	Modification				Drawing no. 3 32368 Sheet 05 of 05 sheets	
		Date	Name	DFFC CRIMPKONTAKT CRIMP CONTACT		
	Drawn	30.03.2007	HERTEL_S			
	Responsible		HERTEL_S			
	Checked	26.07.2016	HELIS_MA			
Scale: 10/1	Approved		LANG T	Product file: DFFC		
Supersedes: .				7169		