

**Tartozékok**  
**WKB 1/2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Product image****WKB 1/2 160428****Áram- és feszültségátalakítók huzalozása**

Rugós és csavaros csatlakozástechnikával is kapható mérő-bontó sorkapcsaink kifinomult megoldást kínálnak az áramerősség, feszültség és teljesítmény méréséhez szükséges fontos átalakító áramkörök kiépítéséhez.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | WKB 1/2                                                                         |
| Rendelési szám | <a href="#">1604280000</a>                                                      |
| Verzió         | Tartozékok, Keresztösszekötő csúszka, Keresztösszekötő tartozékok, Pólusszám: 2 |
| GTIN (EAN)     | 4008190165338                                                                   |
| Menny.         | 50 Stück                                                                        |

**Tartozékok  
WKB 1/2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|             |         |                  |            |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Szélesség   | 14,1 mm | Szélesség (coll) | 0,555 inch |
| Magasság    | 9,3 mm  | Magasság (coll)  | 0,366 inch |
| Mélység     | 6,1 mm  | Mélység (coll)   | 0,24 inch  |
| Nettó tömeg | 1,4 g   |                  |            |

**Hőmérsékletek**

|                                    |        |                                    |        |
|------------------------------------|--------|------------------------------------|--------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 100 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet, min. | -50 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet, max. | 100 °C |                                    |        |

**Anyag adatok**

|                          |             |      |              |
|--------------------------|-------------|------|--------------|
| Anyag                    | Poliamid 66 | Szín | narancssárga |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-2         |      |              |

**Rendszer specifikációk**

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| Változat | Keresztösszekötő tartozékok |
|----------|-----------------------------|

**Kiegészítő műszaki adatok**

|                    |           |                                                     |                    |
|--------------------|-----------|-----------------------------------------------------|--------------------|
| Felszerelés típusa | Bilincses | Robbanásbiztosság szempontjából bevizsgált változat | Nem                |
| Rögzítés típusa    | Dugaszolt | Telepítési útmutató                                 | Közvetlen rögzítés |

**Méretetek**

|                |      |               |       |
|----------------|------|---------------|-------|
| Osztás, mm (P) | 8 mm | TS 35 eltolás | 47 mm |
|----------------|------|---------------|-------|

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000489    | ETIM 4.0   | EC000489    |
| ETIM 5.0   | EC000489    | ETIM 6.0   | EC000489    |
| UNSPSC     | 30-21-18-11 | eClass 5.1 | 27-14-11-45 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-40 | eClass 7.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-40 | eClass 9.0 | 27-14-11-40 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-40 |            |             |

**Jóváhagyások**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**Letöltések**

|                    |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>             |
| Engineering Data   | <a href="#">STEP</a>                            |
| Tervezési adatok   | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>        |
| User Documentation | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |