

**VSSC
VSSC6 RS232****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Túlfeszültség-védelem az RS232 adatinterfészekhez
Védőmodul a tartósínhez vagy aljzat adapter ház
Soros interfész a pont-pont csatlakozásokhoz akár 20
kbit/s földdel kapcsolatos feszültségi jellel: logikai 1
(jel) -15 V -3 V logikai nulla (szóköz) +3 V és +15 V
max. jelszint +/- 15 V kábelhossz akár 20 m az átviteli
sebességtől függően.

Általános rendelési adatok

Típus	VSSC6 RS232
Rendelési szám	1064990000
Verzió	Túlfeszültség-védelem műszerekhez és vezérléshez, 12 V, 500 mA, IEC 61643-21
GTIN (EAN)	4032248830237
Menny.	10 Stück

VSSC
VSSC6 RS232

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	6,2 mm	Szélesség (coll)	0,244 inch
Magasság	88,5 mm	Magasság (coll)	3,484 inch
Mélység	81 mm	Mélység (coll)	3,189 inch
Nettó tömeg	40,2 g		

Hőmérsékletek

Páratartalom	5...96 %	Tárolási hőmérséklet, max.	80 °C
Tárolási hőmérséklet, min.	-40 °C	Üzemi hőmérséklet, max.	70 °C
Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Tárolási hőmérséklet	-40 °C...80 °C		

Hiba valószínűsége

MTTF	1 502 Év	PFH, $1 \cdot 10^{-9}$ óránként	3,5
SFF	95,39 %	SIL az IEC 61508 szerint	3
λges	76		

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

UL névleges adatok

Tanúsítvány száma (UL)	E311081	UL tanúsítvány	UL Zertifikat
------------------------	---------	----------------	---------------

CSA védelmi adatok

Belső kapacitás, max. C _i	7 nF	Bemenő áram, max. I _i	500 mA
--------------------------------------	------	----------------------------------	--------

IEC / EN névleges adatok

Beillesztési veszteség	1,43 Mhz	Feszültség típusa	AC
Impulzus alaphelyzetbe állítási kapacitás ≤ 15 ms		Jelátviteli tulajdonságok (-3 dB)	1,4 MHz
Kisülési áram I _{max} (8/20μs) vezeték-PE	10 kA	Kisülési áram I _{max} (8/20μs) vezeték-vezeték	10 kA
Kisülési áram I _n (8/20 μs) vezeték-PE	2,5 kA	Kisülési áram I _n (8/20 μs) vezeték-vezeték	2,5 kA
Követelmény kategória IEC 61643-21 szerint	C2, C3, D1	Max. folytonos feszültség, U _c (DC)	15 V
Névleges feszültség (DC)	12 V	Szabványok	IEC 61643-21
Térfigati ellenállás	1,8 Ω 10%	Túlterhelés - meghibásodás üzemmód	2. üzemmód
Villámimpulzus-áram I _{imp} (10/350 μs)	0,5 kA	Villámimpulzus-áram I _{imp} (10/350 μs)	0,5 kA
Védelmi szint, U _p (típus)	≤ 100 V	Vezeték-PE	0,5 kA
Áramlökés-teherbírás, D1	0,5 kA 10/350 μs	Áramlökés-teherbírás, C3	10 A 10/1000 μs
		Áramtovábbítási kapacitás, C2	2,5 kA 8/20 μs 5 kV 1,2/50 μs

Szigetelések koordinálása EN 50178 szerint

Szennyezés súlyossága	2	Túlfeszültség kategória	III
-----------------------	---	-------------------------	-----

VSSC
VSSC6 RS232

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmüller.com

Műszaki adatok**Általános adatok**

Kivitel	sorkapocs	Optikai működésjelzés	Nem
Szegmens	Mérés - vezérlés - szabályozás	Szigetelési funkció	Nem
Szín	fekete	Sín	TS 35
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Változat	Tűlfeszültség-védelem, mérés-vezérlés-szabályozás
Védelmi osztály	IP20		

A jóváhagyások további részletei

GOST tanúsítvány	GOST-Zertifikat
------------------	-----------------

Csatlakozási adatok

Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás	Meghúzási nyomaték, min.	0,5 Nm
Meghúzási nyomaték, max.	0,8 Nm	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.	0,5 mm ²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.	4 mm ²	Vezeték keresztmetszet, tömör, min.	0,5 mm ²
Vezeték keresztmetszet, tömör, max.	6 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH (DIN 46228-1), min.	0,5 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH (DIN 46228-1), max.	4 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.	0,5 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max.	4 mm ²		

IECEx/ATEX/cUL besorolás

cUL tanúsítvány	cUL Certificate
-----------------	-----------------

Besorolások

ETIM 3.0	EC000943	ETIM 4.0	EC000943
ETIM 5.0	EC000943	ETIM 6.0	EC000943
UNSPSC	30-21-19-21	eClass 5.1	27-13-08-01
eClass 6.2	27-14-02-01	eClass 7.1	27-13-08-09
eClass 8.1	27-13-08-11	eClass 9.0	27-13-08-07
eClass 9.1	27-13-08-07		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

**VSSC
VSSC6 RS232****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Letöltések**Approval/Certificate/Document of
Conformity[SIL Paper](#)[CE PAPER](#)[Declaration of Conformity](#)

Brochure/Catalogue

[CAT 4.4 ELECTR 16/17 EN](#)

Engineering Data

[STEP](#)

Tervezési adatok

[EPLAN, WSCAD](#)


User Documentation

[Instruction sheet VSSC](#)


VSSC VSSC6 RS232

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok



A kép illusztráció



Circuit diagram

