

**KDSW (Klippon dupla tömítés SWA Ex tömszelence)
KDSW M40 BN L NI 2 G40**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



A KDSW része egy különleges, csonkakúp alakú gyűrű.
 A gyűrűvel csatlakozás hozható létre huzalhoz és
 ólomköpeny árnyékolású kábelekhez és vezetékekhez.
 Vezetőképes összeköttetést biztosít a kábel és a
 tömszelence között. A KDSW ezen kívül két tömítést
 tartalmaz a kábelszigetelés külső és a belső alkatrészeinek
 tömítéséhez. A kábel páncélozása a belső és külső
 szigetelés között helyezkedik el. A tömszelencét neoprén
 tömítéssel együtt rendelve a tömítés -20°C és +85°C
 közötti hőmérséklet tartományban használható. Szilikon
 tömítés használata esetén -60°C és +180°C közötti
 hőmérséklet tartomány megengedett. Két tömítőanyag
 használata esetén Ip66 vagy IP67 védettség is elérhető.
 A KDSW tömszelence nyomásálló Ex d tokozásokkal és
 fokozott biztonságú Ex e alkalmazásokkal való használata
 is engedélyezett.

Általános rendelési adatok

Típus	KDSW M40 BN L NI 2 G40
Rendelési szám	1074880000
Verzió	KDSW (Klippon dupla tömítés SWA Ex tömszelence), Tömszelencék, M 40, 16 mm, Vezeték árnyékolás, Ólomköpeny, 1.6 - 2 mm, OD min. 33 - OD max. 40.6 mm, ID min. 25.00 - ID max. 32.20 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Sárgaréz, nikkelezett
GTIN (EAN)	4032248837236
Menny.	10 Stück

**KDSW (Klippon dupla tömítés SWA Ex tömszelence)
KDSW M40 BN L NI 2 G40**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Hossz	72 mm	Hossz, inch	2,835 inch
Nettó tömeg	672 g		

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Tanúsítványszámok - kábeltömszelence

Azonosítás	ATEX: II 2G, Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb; II 1D, Ex ta IIIC Da, IECEx: Ex d IIC Gb; Ex e IIC Gb; Ex ta IIIC Da	Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (ATEX)	SIRA 05 ATEX 1286X
Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (IECEx)	IECEXSIR05.0067X	Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (EAC)	RUC-DE.IT08.B.00594

Általános információk

AF 1. méret	55 mm	Anyag	Sárgaréz, nikkelezett
Kábel belső átmérője, max.	32,2 mm	Kábel belső átmérője, min.	25 mm
Kábel külső átmérője, max.	40,6 mm	Kábel külső átmérője, min.	33 mm
Külső menet	M 40	Menet hossza	16 mm
Menetemelkedés	1,5 mm	O-gyűrű	NBR
Páncél, max.	2 mm	Páncél, min.	1,6 mm
Páncélozás típusa	Vezeték árnyékolás, Ólomköpeny	Robbanás elleni védelem típusa	Fokozott biztonság Ex e, Nyomásálló tokozás Ex d
Telepítési irányelvek	Lásd összeállítási útmutató	Tömszelencék	metrikus, sárgaréz, nikkelezett
Tömítés	CR	Tömítőbetét	CR
Védelmi osztály	IP54	Védelmi osztály, GWDR	IP66, IP68 - 2,5 bar
Védőkupak mérete	L55	Vízmélység	25 m (30 Min.)
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	90 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-35 °C

Besorolások

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
eClass 6.2	27-14-91-11	eClass 7.1	27-14-91-11
eClass 8.1	27-14-91-11	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-34		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



Approvals	EAC; ATEX; IECEX
ROHS	Megfelel

KDSW (Klippon dupla tömítés SWA Ex tömszelence) KDSW M40 BN L NI 2 G40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	EU Declaration of Conformity - Klippon KDSW cable Gland - DoC DE PS2680 160315 002ISS01
Brochure/Catalogue	MB OVERV. PROCESS WD DE MB PROCESS EN CAT 5 ENCL 17/18 EN PI KLIPPON CABLE GL EN
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD
User Documentation	Notice to Installers Assembly guidelines