

## KDSW (Klippon dupla tömítés SWA Ex tömszelence) KDSW M32 BN L SC 1 G32

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



A KDSW része egy különleges, csonkakúp alakú gyűrű.  
A gyűrűvel csatlakozás hozható létre huzalhoz és  
ólomköpeny árnyékolású kábelekhez és vezetékekhez.  
Vezetőképes összeköttetést biztosít a kábel és a  
tömszelence között. A KDSW ezen kívül két tömítést  
tartalmaz a kábelszigetelés külső és a belső alkatrészeinek  
tömítéséhez. A kábel páncélozása a belső és külső  
szigetelés között helyezkedik el. A tömszelencét neoprén  
tömítéssel együtt rendelve a tömítés -20°C és +85°C  
közötti hőmérséklet tartományban használható. Szilikon  
tömítés használata esetén -60°C és +180°C közötti  
hőmérséklet tartomány megengedett. Két tömítőanyag  
használata esetén Ip66 vagy IP67 védettség is elérhető.  
A KDSW tömszelence nyomásálló Ex d tokozásokkal és  
fokozott biztonságú Ex e alkalmazásokkal való használata  
is engedélyezett.

### Általános rendelési adatok

Típus	KDSW M32 BN L SC 1 G32
Rendelési szám	<a href="#">1076340000</a>
Verzió	KDSW (Klippon dupla tömítés SWA Ex tömszelence), Tömszelencék, M 32, 16 mm, Vezeték árnyékolás, Ólomköpeny, 1.6 - 2 mm, OD min. 23.2 - OD max. 30.5 mm, ID min. 19.00 - ID max. 26.30 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Sárgaréz
GTIN (EAN)	4032248839780
Menny.	10 Stück

**KDSW (Klippon dupla tömítés SWA Ex tömszelence)  
KDSW M32 BN L SC 1 G32**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmüller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Hossz	65 mm	Hossz, inch	2,559 inch
Nettó tömeg	420 g		

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Tanúsítványszámok - kábeltömszelence**

Azonosítás	ATEX: II 2G, Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb; II 1D, Ex ta IIIC Da, IECEx: Ex d IIC Gb; Ex e IIC Gb; Ex ta IIIC Da	Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (ATEX)	SIRA 05 ATEX 1286X
Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (IECEx)	IECEXSIR05.0067X	Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (EAC)	RUC-DE.IT08.B.00594

**Általános információk**

AF 1. méret	46 mm	Anyag	Sárgaréz
Kábel belső átmérője, max.	26,3 mm	Kábel belső átmérője, min.	19 mm
Kábel külső átmérője, max.	30,5 mm	Kábel külső átmérője, min.	23,2 mm
Külső menet	M 32	Menet hossza	16 mm
Menetemelkedés	1,5 mm	O-gyűrű	NBR
Páncél, max.	2 mm	Páncél, min.	1,6 mm
Páncélozás típusa	Vezeték árnyékolás, Ólomköpeny	Telepítési irányelvek	Lásd összeállítási útmutató
Tömszelencék	Metrikus, sárgaréz	Tömítés	CR
Tömítőbetét	CR	Védelmi osztály	IP54
Védelmi osztály, GWDR	IP66, IP68 - 2,5 bar	Védőkupak mérete	L46
Vízmélység	25 m (30 Min.)	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	90 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-35 °C		

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
eClass 6.2	27-14-91-11	eClass 7.1	27-14-91-11
eClass 8.1	27-14-91-11	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-34		

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



Approvals	EAC; ATEX; IECEX
ROHS	Megfelel

## KDSW (Klippon dupla tömítés SWA Ex tömszelence) KDSW M32 BN L SC 1 G32

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

### Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">EU Declaration of Conformity - Klippon KDSW cable Gland - DoC DE PS2680 160315 002ISS01</a>
Brochure/Catalogue	<a href="#">MB OVERV. PROCESS WD DE</a> <a href="#">MB PROCESS EN</a> <a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> <a href="#">PI KLIPPON CABLE GL EN</a>
Tervezési adatok	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
User Documentation	<a href="#">Notice to Installers</a> <a href="#">Assembly guidelines</a>