

VG K (standard műanyag tömszelence) VG M16 - K 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Az IP68-as védeettségi osztály magas követelményeit
kielégítő csavarkötések

Általános rendelési adatok

Típus	VG M16 - K 68
Rendelési szám	1772290000
Verzió	VG K (standard műanyag tömszelence), Tömszelencék, M 16, 10 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Poliamid 6
GTIN (EAN)	4032248129959
Menny.	50 Stück

**VG K (standard műanyag tömszelence)
VG M16 - K 68**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmüller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Hossz	40 mm	Hossz, inch	1,575 inch
Nettó tömeg	9,64 g		

Tanúsítványszámok - kábeltömszelence

Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (GERMLLOYD)	E-14046	Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (cULus)	E-199260
Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (UL)	E-199260	Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (CSA)	115116

Általános információk

AF 1. méret	22 mm	Anyag	Poliamid 6
Csatlakozóadapter nyomatéka, max.	4,75 Nm	Csatlakozóadapter nyomatéka, min.	3,75 Nm
Kábel külső átmérője, max.	10 mm	Kábel külső átmérője, min.	5 mm
Külső menet		Megjegyzés: védettség osztály	Az IP66 védettség csak a menetes csatlakozókhoz használt tömítőgyűrűkkel lehetséges. Tömítőgyűrű nélkül a menetes csatlakozók védettsége csak IP54.
	M 16		
Menet hossza	10 mm	Menetemelkedés	1,5 mm
Rögzítőanya nyomatéka, max.	4,75 Nm	Rögzítőanya nyomatéka, min.	3,75 Nm
Szabványok	DIN EN 62444, EN 62444, IEC 62444	Tömszelencék	metrikus
Tömítőbetét	CR	UL 94 éghetőségi osztály	V-2
Védelmi osztály	IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)	Védelmi osztály, GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Zárt anya nyomatéka, max.	3,5 Nm	Zárt anya nyomatéka, min.	2,5 Nm
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-30 °C

Besorolások

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-09
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD

A létrehozás dátuma 2019. július 25. 20:21:16 CEST

A katalógus állapota 19.07.2019 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.