

**SAK sorozat  
Q 2 DLI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Product image****Jelhuzalozás**

Személyre szabott és különlegesen kompakt: AIO-indítószenzoros/aktuátoros sorkapcsaink az adott alkalmazáshoz optimalizált megoldást kínálnak a jelhuzalozáshoz. Ezenfelül más, rugós és csavaros csatlakozástechnikákkal felszerelt sorkapcsokat is kínálunk, amelyek szintén alkalmasak jelhuzalozási feladatokhoz.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| Típus          | Q 2 DLI                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1312500000</a>                                          |
| Verzió         | SAK sorozat, Keresztösszekötő, Keresztösszekötő-lemez, Pólusszám: 2 |
| GTIN (EAN)     | 4008190039837                                                       |
| Menny.         | 50 Stück                                                            |

**SAK sorozat**  
**Q 2 DLI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|             |         |                  |            |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Szélesség   | 11,1 mm | Szélesség (coll) | 0,437 inch |
| Magasság    | 4 mm    | Magasság (coll)  | 0,157 inch |
| Mélység     | 8 mm    | Mélység (coll)   | 0,315 inch |
| Nettó tömeg | 1,4 g   |                  |            |

**Hőmérsékletek**

|                            |               |                            |       |
|----------------------------|---------------|----------------------------|-------|
| Tárolási hőmérséklet, max. | 40 °C         | Tárolási hőmérséklet, min. | 10 °C |
| Tárolási hőmérséklet       | 10 °C...40 °C |                            |       |

**Anyag adatok**

|       |      |      |        |
|-------|------|------|--------|
| Anyag | CuSn | Szín | szürke |
|-------|------|------|--------|

**Rendszer specifikációk**

|          |                        |                                     |              |
|----------|------------------------|-------------------------------------|--------------|
| Változat | Keresztösszekötő-lemez | Tightening torque (cross-connector) | 0.4...0.8 Nm |
|----------|------------------------|-------------------------------------|--------------|

**Kiegészítő műszaki adatok**

|                                                     |                    |                 |                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------|
| Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Nem                | Rögzítés típusa | becsavart állapotban |
| Telepítési útmutató                                 | Közvetlen rögzítés |                 |                      |

**Méretetek**

|                |        |
|----------------|--------|
| Osztás, mm (P) | 6,1 mm |
|----------------|--------|

**Névleges adatok**

|               |      |
|---------------|------|
| Névleges áram | 24 A |
|---------------|------|

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000489    | ETIM 4.0   | EC000489    |
| ETIM 5.0   | EC000489    | ETIM 6.0   | EC000489    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-40 | eClass 7.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-40 | eClass 9.0 | 27-14-11-40 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-40 |            |             |

**Jóváhagyások**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**Letöltések**

|                    |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>             |
| Engineering Data   | <a href="#">STEP</a>                            |
| Tervezési adatok   | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>        |
| User Documentation | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |