

VG K (standard műanyag tömszelence) VG 36-K68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Az IP68-as védeettségi osztály magas követelményeit
kielégítő csavarkötések

Általános rendelési adatok

Típus	VG 36-K68
Rendelési szám	1569040000
Verzió	VG K (standard műanyag tömszelence), Tömszelencék, PG 36, 13 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Poliamid 6
GTIN (EAN)	4008190024833
Menny.	10 Stück

**VG K (standard műanyag tömszelence)
VG 36-K68**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Hossz	64,5 mm	Hossz, inch	2,539 inch
Nettó tömeg	66,4 g		

Tanúsítványszámok - kábeltömszelence

Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (GERMLLOYD)	E-14046	Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (cULus)	E-199260
Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (UL)	E-199260	Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (CSA)	115116

Általános információk

AF 1. méret	53 mm	Anyag	Poliamid 6
Csatlakozóadapter nyomatéka, max.	12,5 Nm	Csatlakozóadapter nyomatéka, min.	9,5 Nm
Kábel külső átmérője, max.	32 mm	Kábel külső átmérője, min.	22 mm
Külső menet	PG 36	Menet hossza	13 mm
Tömszelencék	PG	Tömítőbetét	CR
UL 94 éghetőségi osztály	V-2	Védelmi osztály	IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Védelmi osztály, GWDR	IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)	Zárt anya nyomatéka, max.	15,5 Nm
Zárt anya nyomatéka, min.	14,5 Nm	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-30 °C		

Besorolások

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-09
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD