

VG MS (standard sárgaréz tömszelence) VG 9-MS68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Az IP68-as védettségi osztály magas követelményeit
kielégítő csavarkötések

Általános rendelési adatok

Típus	VG 9-MS68
Rendelési szám	1569070000
Verzió	VG MS (standard sárgaréz tömszelence), Tömszelencék, PG 9, 6 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Sárgaréz, nikkelezett
GTIN (EAN)	4008190116262
Menny.	50 Stück

**VG MS (standard sárgaréz tömszelence)
VG 9-MS68**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Hossz	29,5 mm	Hossz, inch	1,161 inch
Nettó tömeg	17,32 g		

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Tanúsítványszámok - kábeltömszelence

Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (GERMLLOYD)	E-14047	Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (cULus)	E-199260
Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (UL)	E-199260		

Általános információk

AF 1. méret	17 mm	AF 2. méret	17 mm
Anyag	Sárgaréz, nikkelezett	Csatlakozóadapter nyomatéka, max.	4,5 Nm
Csatlakozóadapter nyomatéka, min.	3,5 Nm	Kábel külső átmérője, max.	8 mm
Kábel külső átmérője, min.	4 mm	Külső menet	PG 9
Menet hossza	6 mm	O-gyűrű	NBR
Szorítóbetét	Poliamid	Tömszelencék	PG
Tömítés	NBR	Tömítőbetét	CR
Védelmi osztály	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K	Védelmi osztály, GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
Zárt anya nyomatéka, max.	6 Nm	Zárt anya nyomatéka, min.	5 Nm
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C

Besorolások

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-09
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD