

VG MS (standard sárgaréz tömszelence) VG 29-MS68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Az IP68-as védettségi osztály magas követelményeit
kielégítő csavarkötések

Általános rendelési adatok

Típus	VG 29-MS68
Rendelési szám	1569120000
Verzió	VG MS (standard sárgaréz tömszelence), Tömszelencék, PG 29, 8 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Sárgaréz, nikkelezett
GTIN (EAN)	4008190176419
Menny.	10 Stück

**VG MS (standard sárgaréz tömszelence)
VG 29-MS68**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Hossz	46,5 mm	Hossz, inch	1,831 inch
Nettó tömeg	133,4 g		

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Tanúsítványszámok - kábeltömszelence

Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (GERMLLOYD)	E-14047	Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (cULus)	E-199260
Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (UL)	E-199260		

Általános információk

AF 1. méret	40 mm	AF 2. méret	40 mm
Anyag	Sárgaréz, nikkelezett	Csatlakozóadapter nyomatéka, max.	16,5 Nm
Csatlakozóadapter nyomatéka, min.	13,5 Nm	Kábel külső átmérője, max.	25 mm
Kábel külső átmérője, min.	18 mm	Külső menet	PG 29
Menet hossza	8 mm	O-gyűrű	NBR
Szorítóbetét	Poliamid	Tömszelencék	PG
Tömítés	NBR	Tömítőbetét	CR
Védelmi osztály	IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)	Védelmi osztály, GWDR	IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Zárt anya nyomatéka, max.	23 Nm	Zárt anya nyomatéka, min.	21 Nm
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C

Besorolások

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-09
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD