

VG MS (standard sárgaréz tömszelence) VG 36-MS68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Az IP68-as védeettségi osztály magas követelményeit
kielégítő csavarkötések

Általános rendelési adatok

Típus	VG 36-MS68
Rendelési szám	1569130000
Verzió	VG MS (standard sárgaréz tömszelence), Tömszelencék, PG 36, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Sárgaréz, nikkelezett
GTIN (EAN)	4008190148263
Menny.	5 Stück

**VG MS (standard sárgaréz tömszelence)
VG 36-MS68**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Hossz	57 mm	Hossz, inch	2,244 inch
Nettó tömeg	253,77 g		

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Tanúsítványszámok - kábeltömszelence

Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (GERMLLOYD)	E-14047	Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (cULus)	E-199260
Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (UL)	E-199260		

Általános információk

AF 1. méret	50 mm	AF 2. méret	50 mm
Anyag	Sárgaréz, nikkelezett	Csatlakozóadapter nyomatéka, max.	22 Nm
Csatlakozóadapter nyomatéka, min.	18 Nm	Kábel külső átmérője, max.	32 mm
Kábel külső átmérője, min.	22 mm	Külső menet	PG 36
Menet hossza	9 mm	O-gyűrű	NBR
Szorítóbetét	Poliamid	Tömszelencék	PG
Tömítés	NBR	Tömítőbetét	CR
Védelmi osztály	IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)	Védelmi osztály, GWDR	IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Zárt anya nyomatéka, max.	41,5 Nm	Zárt anya nyomatéka, min.	38,5 Nm
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C

Besorolások

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-09
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN.WSCAD