

**VG K (standard műanyag tömszelence)
VG M16-K67 4-8**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Tömszelencék a professzionális használatra ipari alkalmazásokban, kielégítik a legmagasabb követelményeket a minőség és biztonság terén. Kaphatók poliamidból, polisztirolból és bronzból.

Általános rendelési adatok

Típus	VG M16-K67 4-8
Rendelési szám	1909670000
Verzió	VG K (standard műanyag tömszelence), Tömszelencék, M 16, 8 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, Poliamid 6
GTIN (EAN)	4032248536597
Menny.	50 Stück

**VG K (standard műanyag tömszelence)
VG M16-K67 4-8**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Hossz	34,5 mm	Hossz, inch	1,358 inch
Nettó tömeg	6,18 g		

Általános információk

AF 1. méret	19 mm	Anyag	Poliamid 6
Csatlakozóadapter nyomatéka, max.	4,75 Nm	Csatlakozóadapter nyomatéka, min.	3,75 Nm
Kábel külső átmérője, max.	8 mm	Kábel külső átmérője, min.	4 mm
Külső menet	M 16	Menet hossza	8 mm
Menetemelkedés	1,5 mm	Rögzítőanya nyomatéka, max.	4,75 Nm
Rögzítőanya nyomatéka, min.	3,75 Nm	Szabványok	DIN EN 62444, EN 62444, IEC 62444
Tömszelencék	metrikus	Tömítőbetét	NBR
UL 94 éghetőségi osztály	V-2	Védelmi osztály	IP67
Zárt anya nyomatéka, max.	3,5 Nm	Zárt anya nyomatéka, min.	2,5 Nm
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-20 °C

Besorolások

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-09
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD