VG K (standard műanyag tömszelence)
VG M32-K67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Tömszelencék a professzionális használatra ipari alkalmazásokban, kielégítik a legmagasabb követelményeket a minőség és biztonság terén. Kaphatók poliamidból, polisztirolból és bronzból.

Általános rendelési adatok

Típus	VG M32-K67
Rendelési szám	1909720000
Verzió	VG K (standard műanyag tömszelence), Tömszelencék, M 32, 15 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, Poliamid 6
GTIN (EAN)	4032248536641
Menny.	20 Stück

A létrehozás dátuma 2019. július 25. 22:42:13 CEST

VG K (standard műanyag tömszelence)
VG M32-K67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Hossz	56 mm	Hossz, inch	2,205 inch
Nettó tömeg	37,5 g		

Általános információk

AF 1. méret	42 mm	Anyag	Poliamid 6
Csatlakozóadapter nyomatéka, max.	8,5 Nm	Csatlakozóadapter nyomatéka, min.	7,5 Nm
Kábel külső átmérője, max.	25 mm	Kábel külső átmérője, min.	18 mm
Külső menet	M 32	Menet hossza	15 mm
Menetemelkedés	1,5 mm	Rögzítőanya nyomatéka, max.	8,5 Nm
Rögzítőanya nyomatéka, min.	7,5 Nm	Szabványok	DIN EN 62444, EN 62444, IEC 62444
Tömszelencék	metrikus	Tömítőbetét	NBR
UL 94 éghetőségi osztály	V-2	Védelmi osztály	IP67
Zárt anya nyomatéka, max.	13 Nm	Zárt anya nyomatéka, min.	12 Nm
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-20 °C

Besorolások

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-09
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

Jóváhagyások

Jóváhagyások	CE
ROHS	Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD