

**VG MS (standard sárgaréz tömszelence)  
VG M50-1/MS68**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Az IP68-as védettségi osztály magas követelményeit  
kielégítő csavarkötések

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                                                                                                                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | VG M50-1/MS68                                                                                                                                                         |
| Rendelési szám | <a href="#">1909950000</a>                                                                                                                                            |
| Verzió         | VG MS (standard sárgaréz tömszelence),<br>Tömszelencék, M 50, 9 mm, OD min. 27 - OD max.<br>38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.),<br>Sárgaréz, nikkelezett |
| GTIN (EAN)     | 4032248536870                                                                                                                                                         |
| Menny.         | 5 Stück                                                                                                                                                               |

**VG MS (standard sárgaréz tömszelence)  
VG M50-1/MS68**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|             |         |             |            |
|-------------|---------|-------------|------------|
| Hossz       | 61 mm   | Hossz, inch | 2,402 inch |
| Nettó tömeg | 289,6 g |             |            |

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Tanúsítványszámok - kábeltömszelence**

|                                                  |          |                                              |          |
|--------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|----------|
| Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (GERMLLOYD) | E-14047  | Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (cULus) | E-199260 |
| Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (UL)        | E-199260 |                                              |          |

**Általános információk**

|                                    |                                          |                                    |                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| AF 1. méret                        | 58 mm                                    | AF 2. méret                        | 58 mm                                    |
| Anyag                              | Sárgaréz, nikkelezett                    | Csatlakozóadapter nyomatéka, max.  | 20 Nm                                    |
| Csatlakozóadapter nyomatéka, min.  | 16 Nm                                    | Kábel külső átmérője, max.         | 38 mm                                    |
| Kábel külső átmérője, min.         | 27 mm                                    | Külső menet                        | M 50                                     |
| Menet hossza                       | 9 mm                                     | Menetemelkedés                     | 1,5 mm                                   |
| O-gyűrű                            | NBR                                      | Szorítóbetét                       | Poliamid                                 |
| Tömszelencék                       | metrikus                                 | Tömítés                            | NBR                                      |
| Tömítőbetét                        | CR                                       | Védelmi osztály                    | IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.) |
| Védelmi osztály, GWDR              | IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.) | Zárt anya nyomatéka, max.          | 41,5 Nm                                  |
| Zárt anya nyomatéka, min.          | 38,5 Nm                                  | Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 100 °C                                   |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C                                   |                                    |                                          |

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000441    | ETIM 4.0   | EC000441    |
| ETIM 5.0   | EC000441    | ETIM 6.0   | EC000441    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-09 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-09 | eClass 7.1 | 27-14-91-09 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-09 | eClass 9.0 | 27-14-44-32 |
| eClass 9.1 | 27-14-44-32 |            |             |

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

**Letöltések**

|                    |                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> |
| Engineering Data   | <a href="#">STEP</a>                                                      |
| Tervezési adatok   | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                              |