

**Tartozékok  
ZQV 4/9 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Product image****Húzórugós technológiájú rugós csatlakozás**

A húzórugós technológia univerzálisan használható csatlakoztatási rendszert kínál az összes gyakori vezetékcsatlakozó-típushoz. Különleges rugalmasságának köszönhetően a húzórugós technológia nyereséges alternatív megoldást jelenthet.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| Típus          | ZQV 4/9 GE                         |
| Rendelési szám | <a href="#">1609020000</a>         |
| Verzió         | Tartozékok, Keresztösszekötő, 32 A |
| GTIN (EAN)     | 4008190263294                      |
| Menny.         | 20 Stück                           |

**Tartozékok  
ZQV 4/9 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|             |         |                  |            |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Szélesség   | 2,8 mm  | Szélesség (coll) | 0,11 inch  |
| Magasság    | 53,2 mm | Magasság (coll)  | 2,094 inch |
| Mélység     | 31,6 mm | Mélység (coll)   | 1,244 inch |
| Nettó tömeg | 7,95 g  |                  |            |

**Hőmérsékletek**

|                                    |               |                                    |        |
|------------------------------------|---------------|------------------------------------|--------|
| Tárolási hőmérséklet, max.         | 40 °C         | Tárolási hőmérséklet, min.         | 10 °C  |
| Tárolási hőmérséklet               | 10 °C...40 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet, min. | -60 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet, max. | 130 °C        |                                    |        |

**Anyag adatok**

|                          |       |      |       |
|--------------------------|-------|------|-------|
| Anyag                    | Wemid | Szín | sárga |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0   |      |       |

**Rendszer specifikációk**

|          |               |
|----------|---------------|
| Változat | Sorkapcsokhoz |
|----------|---------------|

**Kiegészítő műszaki adatok**

|                                                     |                    |                 |           |
|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------|
| Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Igen               | Rögzítés típusa | Dugaszolt |
| Telepítési útmutató                                 | Közvetlen rögzítés |                 |           |

**Méretetek**

|                |        |
|----------------|--------|
| Osztás, mm (P) | 6,1 mm |
|----------------|--------|

**Névleges adatok**

|               |      |
|---------------|------|
| Névleges áram | 32 A |
|---------------|------|

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000489    | ETIM 4.0   | EC000489    |
| ETIM 5.0   | EC000489    | ETIM 6.0   | EC000489    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-40 | eClass 7.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-40 | eClass 9.0 | 27-14-11-40 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-40 |            |             |

**Jóváhagyások**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**Letöltések**

|                    |                                                                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>                                                                            |
| Engineering Data   | <a href="#">STEP</a>                                                                                           |
| Tervezési adatok   | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                                                                       |
| User Documentation | <a href="#">Operating instructions_ZDU1.5-ZDU35_ZQV.pdf</a><br><a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |