

**HSS-HF 1/4 4.2-5.8/25Y****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A hőre zsugorodó TwinMark hüvely 2 oldalon nyomtatható és 1,2 - 24 mm közötti átmérőjű vezetékek és kábelek jelölésére és leválasztására használható. A rugalmas, hőre zsugorodó anyag szilárd, tökéletes illeszkedést biztosít a vezetőkkel, így helyet takarít meg.

Előnyök:

- Rendkívül korlátozott helyeken is használható
- 2 oldalon nyomtatható, jobban olvasható
- Nyomtatott hüvelyek folyamatos hordozón
- Hagyományos hőlégfúvóval zsugorítható

TwinMark HSS-HF halogénmentes változat

Szállítás módja: orsón

**Általános rendelési adatok**

|                       |                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Típus                 | HSS-HF 1/4 4.2-5.8/25Y                                                           |
| Rendelési szám        | <a href="#">1961990000</a>                                                       |
| Verzió                | Vezeték és kábeljelölők, 4.2 - 5.8 mm, 25.4 x 11.3 mm                            |
| GTIN (EAN)            | 4032248642687                                                                    |
| Menny.                | 5 000 Stück                                                                      |
| kompatibilis nyomtató | <a href="#">2430920000</a> <a href="#">2448870000</a> <a href="#">1140490000</a> |

**HSS-HF 1/4 4.2-5.8/25Y****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|             |         |                  |            |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Szélesség   | 11,3 mm | Szélesség (coll) | 0,445 inch |
| Magasság    | 25,4 mm | Magasság (coll)  | 1 inch     |
| Mélység     | 0,77 mm | Mélység (coll)   | 0,03 inch  |
| Nettó tömeg | 0,52 g  |                  |            |

**Általános adatok**

|                              |              |                                         |                    |
|------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Anyag                        | Poliolefin   | Anyag színe az ellenállás kódja szerint | 4                  |
| Halogén                      | Nem          | Javasolt iparágak                       | Közlekedéstechnika |
| Nyomtatás típusa             | üres         | Szélesség                               | 11,3 mm            |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -55...105 °C |                                         |                    |

**Vezeték és kábeljelölők**

|                              |                   |                                  |                    |
|------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|
| Halogén                      | Nem               | Javasolt zsugorítási hőmérséklet | 90 °C              |
| Vezeték külső átm.           | 4.2 - 5.8 mm      | Vezeték külső átmérő, max.       | 5,8 mm             |
| Vezeték külső átmérő, min.   | 4,2 mm            | Vezeték-keresztmetszet, max.     | 10 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték-keresztmetszet, min. | 4 mm <sup>2</sup> | Zsugorodás mértéke               | 2:1                |

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**Jóváhagyások**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**Letöltések**

|                                             |                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | <a href="#">NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006</a><br><a href="#">BS EN 45545-2 2013+A1 2015</a><br><a href="#">BS EN ISO 4589-2 1999</a> |
| Engineering Data                            | <a href="#">STEP</a>                                                                                                                          |
| Software                                    | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a>                                                                                                |
| Tervezési adatok                            | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                                                                                                      |

## HSS-HF 1/4 4.2-5.8/25Y

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok

