

**W-sorozat  
WTA 3 WDU4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmüller.com

**Product image****Klippon® Connect húzókengyeles technológiával**

A számos különböző kivitelben kapható húzókengyeles csatlakozással felszerelt sorkapcsok mindegyike rendkívül megbízható, így jelentősen megkönnyíti a tervezést és a működésbiztonság optimalizálását. Állítsák bármilyen kihívás elé, a Klippon® Connect bevált megoldásokat kínálja.

**Általános rendelési adatok**

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Típus          | WTA 3 WDU4                 |
| Rendelési szám | <a href="#">1632350000</a> |
| Verzió         | W-sorozat, Tesztadapter    |
| GTIN (EAN)     | 4008190209711              |
| Menny.         | 25 Stück                   |

**W-sorozat  
WTA 3 WDU4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|             |         |                  |            |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Szélesség   | 6 mm    | Szélesség (coll) | 0,236 inch |
| Magasság    | 66,1 mm | Magasság (coll)  | 2,602 inch |
| Mélység     | 83,9 mm | Mélység (coll)   | 3,303 inch |
| Nettó tömeg | 8,67 g  |                  |            |

**Hőmérsékletek**

|                                    |               |                                    |        |
|------------------------------------|---------------|------------------------------------|--------|
| Tárolási hőmérséklet, max.         | 40 °C         | Tárolási hőmérséklet, min.         | 10 °C  |
| Tárolási hőmérséklet               | 10 °C...40 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet, min. | -50 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet, max. | 100 °C        |                                    |        |

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Anyag adatok**

|                          |       |      |        |
|--------------------------|-------|------|--------|
| Anyag                    | PA 66 | Szín | fekete |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-2   |      |        |

**2 rögzíthető vezeték (H05V/H07V) egyforma keresztmetszettel (névleges csatlakozás)**

|                                                                                                             |                     |                                                                                                             |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, két rögzíthető vezeték, min.                              | 0,5 mm <sup>2</sup> | vezeték keresztmetszet, finomsodratú, két rögzíthető vezeték, max.                                          | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, 2 rögzíthető vezeték, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, 2 rögzíthető vezeték, max. | 1,5 mm <sup>2</sup> |

**Kiegészítő műszaki adatok**

|                         |     |                     |                    |
|-------------------------|-----|---------------------|--------------------|
| Bepattintható csapokkal | Nem | Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |
|-------------------------|-----|---------------------|--------------------|

**Méretetek**

|                |      |                    |          |
|----------------|------|--------------------|----------|
| Osztás, mm (P) | 6 mm | Magasság TS 35-tel | 107,6 mm |
|----------------|------|--------------------|----------|

**Névleges adatok**

|                         |                     |                     |       |
|-------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| Névleges keresztmetszet | 1,5 mm <sup>2</sup> | Névleges feszültség | 250 V |
| Névleges áram           | 6 A                 |                     |       |

**Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)**

|                                                                                                            |                     |                                                                                                             |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Biztosítócsavar                                                                                            | M 2.5               | Csatlakozás típusa                                                                                          | Csavaros csatlakozás |
| Csatlakozások száma                                                                                        | 1                   | Csupaszolási hossz                                                                                          | 6 mm                 |
| Meghúzási nyomaték, max.                                                                                   | 0,3 Nm              | Meghúzási nyomaték, min.                                                                                    | 0,3 Nm               |
| Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.                                                     | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.                                                    | 1 mm <sup>2</sup>   | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max. | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás                                    | 1,5 mm <sup>2</sup> | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás                                     | 0,5 mm <sup>2</sup>  |

**W-sorozat**  
**WTA 3 WDU4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC002255    | ETIM 4.0   | EC002255    |
| ETIM 5.0   | EC002255    | ETIM 6.0   | EC002555    |
| UNSPSC     | 30-21-18-11 | eClass 5.1 | 27-14-11-45 |
| eClass 6.2 | 27-14-92-14 | eClass 7.1 | 27-14-92-14 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-48 | eClass 9.0 | 27-14-11-48 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-48 |            |             |

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

**Letöltések**

|                    |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>             |
| Engineering Data   | <a href="#">STEP</a>                            |
| Tervezési adatok   | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>        |
| User Documentation | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |