

**Ipari Ethernet
IE-PS-RJ45-TH-BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



RJ45 sajtoló dugaszolható csatlakozó az IEC 60603-7-5 1
szerint, legfeljebb 1,05 mm huzal külső átmérőkhöz

Általános rendelési adatok

Típus	IE-PS-RJ45-TH-BK
Rendelési szám	1963590000
Verzió	RJ45 krimpelhető csatlakozó dugó, Dugó vezetéktörés-gátló hüvellyel, fekete, Cat.6 _A / E osztály _A (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248645695
Menny.	10 Stück

**Ipari Ethernet
IE-PS-RJ45-TH-BK**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmüller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Nettó tömeg 10,2 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet, max. 70 °C
 Üzemi hőmérséklet -40 °C...70 °C
 Üzemi hőmérséklet, min. -40 °C

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Általános adatok

1. csatlakozás	RJ45	2. csatlakozás	IDC
Árucikk leírása	Dugó vezetéktrös-gátló hüvellyel, fekete	Konfiguráció	Az érintkező tűskék és az árnyékolás csatlakoztatása egy munkafolyamatban, utólag felszerelhető trös-gátlókkal, több portra is alkalmas
Szín	Egyéb	Ház fő anyaga	Sárgaréz, PC UL 94 V0
Szigetelés keresztmetszete, min.	0,85 mm	Szigetelés keresztmetszete, max.	1,05 mm
Kábel kihúzási erő, min.	89 N	Kategória	Cat.6 _A / E osztály _A (ISO/IEC 11801 2010)
Érintkező anyaga	Foszfór-bronz	Érintkező felület	Aranyozott
Csatlakozási átmérő, tömör	0.36...0.51 mm	Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, tömör (AWG)	AWG 27...AWG 24
Csatlakozási átmérő, flexibilis	0.46...0.61 mm	Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, flexibilis (AWG)	AWG 27...AWG 24
MICE besorolás, M	M ₁	MICE besorolás, I	I ₁
MICE besorolás, C	C ₁	MICE besorolás, E	E ₃
Köpenyátmérő, min.	5 mm	Köpenyátmérő, max.	7,3 mm
Vezetéktrös-gátló hüvely anyaga	Polikarbonát PC, UL 94 V-0	Árnyékoló anyag	0,5 mm sárgaréz, 2 µm nikkel
Árnyékolás	360°; körkörös ház	Védelmi osztály	IP20
Dugaszolási ciklusok	750	Anyag szigetelés	Polikarbonát PC, UL 94 V-0

Szabványok

Csatlakozó, standard IEC 60603-7-51 Tanúsítvány száma (cURus) E316369

Villamos tulajdonságok

PoE / PoE+ IEEE 802.3at szerint Szigetelés erőssége 500 MΩ
 Áramtovábbítási kapacitás 50 °C-on 1 A Átmeneti ellenállás ≤ 20 mΩ
 Átütési szilárdság, érintkező / árnyékolás ≤ 1500 V DC Átütési szilárdság, érintkező / érintkező ≤ 1000 V DC

Besorolások

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC001121	ETIM 6.0	EC001121
UNSPSC	30-21-18-10	eClass 5.1	27-26-07-08
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	27-44-03-90
eClass 9.1	27-44-03-90		

Ipari Ethernet IE-PS-RJ45-TH-BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	GOST Approval C-Link IE-PS-RJ45-TH-BK UL Approval
Brochure/Catalogue	CAT 9 IETH 18/19 EN MB FREECONCONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
User Documentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

Ipari Ethernet IE-PS-RJ45-TH-BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

Méretrajz

