

**SlimFix  
VT SF 4.5/21 MC NE GE V0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A SlimFix vezeték- és kábeljelölő, helytakarékos kialakítással. A jelölőket a vezeték beszerelése után is fel lehet helyezni. Halogénmentes anyagból készülnek és a V0/V2 éghetőségi osztálynak felelnek meg. A SlimFix elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban. Az SF eszköz egyszerű szerelést tesz lehetővé, még nagyon kis jelölők esetén is.

- Halogénmentes anyag
- V0/V2 éghetőségi osztály
- Elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési stb. alkalmazásokban
- Ha a vezeték-keresztmetszet 16,0 mm<sup>2</sup>-nél nagyobb, akkor kábelkötővel kell rögzíteni.
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

**Általános rendelési adatok**

|                       |                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Típus                 | VT SF 4.5/21 MC NE GE V0                                           |
| Rendelési szám        | <a href="#">1730570004</a>                                         |
| Verzió                | SlimFix, Vezeték és kábeljelölők, 4.1 - 4.9 mm, 21 x 7.4 mm, sárga |
| GTIN (EAN)            | 4008190954598                                                      |
| Menny.                | 192 Stück                                                          |
| kompatibilis nyomtató | <a href="#">1324380000</a>                                         |

**SlimFix  
VT SF 4.5/21 MC NE GE V0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|             |        |                  |            |
|-------------|--------|------------------|------------|
| Szélesség   | 7,4 mm | Szélesség (coll) | 0,291 inch |
| Magasság    | 21 mm  | Magasság (coll)  | 0,827 inch |
| Mélység     | 6,5 mm | Mélység (coll)   | 0,256 inch |
| Nettó tömeg | 0,84 g |                  |            |

**Általános adatok**

|                              |              |                          |                                  |
|------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| Anyag                        | Poliamid 66  | Címkemező mérete         | 21 x 7.4 mm                      |
| Halogén                      | Nem          | Javasolt iparágak        | Közeledéstechnika,<br>Berendezés |
| Nyomtatás típusa             | üres         | Szélesség                | 7,4 mm                           |
| Szín                         | sárga        | UL 94 éghetőségi osztály | V-0                              |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -50...120 °C |                          |                                  |

**Vezeték és kábeljelölők**

|                              |                   |                              |                   |
|------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| Halogén                      | Nem               | Vezeték külső átm.           | 4.1 - 4.9 mm      |
| Vezeték külső átmérő, max.   | 4,9 mm            | Vezeték külső átmérő, min.   | 4,1 mm            |
| Vezeték-keresztmetszet, max. | 6 mm <sup>2</sup> | Vezeték-keresztmetszet, min. | 4 mm <sup>2</sup> |

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001530    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**Jóváhagyások**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**Letöltések**

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Engineering Data | <a href="#">STEP</a>                           |
| Software         | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |
| Tervezési adatok | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>       |

**SlimFix**  
**VT SF 4.5/21 MC NE GE V0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok

