

**Klippon K (aluminium empty enclosure)
KLIPPON K01 RAL7001**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



A Klippon® márka hosszú múltra tekintő kompetenciával és minőséggel rendelkezik a házak - különösen a kulcsrakész, fogyasztóra tervezett megoldások terén a szabványos ipari alkalmazások és a robbanásveszélyes zónák alkalmazásai terén.

A javított, az összes alkalmazási követelményt kielégítő termékek: Ez volt a Weidmüller célja a Klippon® K házsorozat modernizálása és megújítása terén. Nem számít, hogy az ügyfél milyen alkalmazást tervez; a Weidmüller az alumínium tokozások széles választékát tudja kínálni, amelyek pontosan illenek a felhasználó követelményeihez.

A bőséges termékválasztékunk a következő előnyöket kínálja:

- Két felület kikészítéssel kapható: natúr és porbevonatos (RAL 7001)
- Kapható szabványos öntött szilikon vagy kloroprén tömítéssel
- Azonos Torx fejű csavarok 19 szekrény mérethez
- A rögzítőfuratok a tömített területen kívül
- Magas IP védettségű osztályok: IP66, IP67 és IP68
- Legfeljebb 7 (10) joule ütésállóság
- A szekrényeket az EAC, cULus, Russian Maritime Register és a Germanischer Lloyd, továbbá az üres szekrény szabvány szerint tanúsítjuk.
- Az ötvözet sós-vízálló
- Szabványos elosztóházak menetes furatokkal és számos sorkapocs konfigurációval

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------------------------|--|
| Típus | KLIPPON K01 RAL7001 |
| Rendelési szám | 9529100000 |
| Verzió | Klippon K (aluminium empty enclosure), Üres ház, Alumínium ház, Magasság: 64 mm, Szélesség: 58 mm, Mélység: 34 mm, Anyag: Alumínium AlSi12, Porszórt, texturált, Ezüstszürke |
| GTIN (EAN) | 4008190918019 |
| Menny. | 10 Stück |
| Összeszerelve, sínre szereléshez | 7906080000 |

A létrehozás dátuma 2019. július 29. 15:15:00 CEST

A katalógus állapota 19.07.2019 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

**Klippon K (aluminium empty enclosure)
KLIPPON K01 RAL7001**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

| | | | |
|-----------------------------|-------|----------------------------|------------|
| Szélesség | 58 mm | Szélesség (coll) | 2,283 inch |
| Magasság | 64 mm | Magasság (coll) | 2,52 inch |
| Mélység | 34 mm | Mélység (coll) | 1,339 inch |
| Rögzítési méret - szélesség | 58 mm | Rögzítési méret - magasság | 36 mm |
| Tömeg | 120 g | Nettó tömeg | 150,6 g |

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Tanúsítványszámok - tokozat

| | | | |
|-------------------------------|------------|------------------------------|--------------|
| Tanúsítvány száma (GERMLLOYD) | TAE00002SM | Tanúsítvány száma (MARITREG) | 14.40040.250 |
| Tanúsítvány száma (cULus) | E197061 | | |

Tömszelencék, bal

| | | | |
|-----|---|-----|---|
| M12 | 1 | M16 | 1 |
|-----|---|-----|---|

Tömszelencék, felső/alsó

| | | | |
|-----|---|-----|---|
| M12 | 1 | M16 | 1 |
|-----|---|-----|---|

Tömszelencék, jobb

| | | | |
|-----|---|-----|---|
| M12 | 1 | M16 | 1 |
|-----|---|-----|---|

függőleges összeállítás

| | | | |
|-----------------------------|------|---------------|------|
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 1x1* | WDU 4 / ZDU 4 | 1x1* |
|-----------------------------|------|---------------|------|

vízszintes összeállítás

| | | | |
|-----------------------------|------|---------------|------|
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 1x1* | WDU 4 / ZDU 4 | 1x1* |
|-----------------------------|------|---------------|------|

Általános információ

| | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------|--|
| Anyagvastagság | 3,1 mm | Burkolat anyagvastagsága | 2,5 mm |
| Fedélcsonnyak nyomtatéka | 2,5 Nm | Felhasználási területek | Folyamatirányítás, Közlekedéstechnika, Tengerészeti mérnökség, Csomagolóipar, Kikötői berendezések, Gépgyártás |
| Ház anyagvastagsága | 3,1 mm | Anyag | Alumínium AlSi12 |
| Tömítés anyaga | Kloroprén | Felületi minőség | Porszórt, texturált |
| Üzemi hőmérséklet, min. | -40 °C | Üzemi hőmérséklet, max. | 80 °C |
| Útésállóság | 10,00 J | Védelmi osztály | IP66, IP67, IP68 |
| Megjegyzés: védettségi osztály | IP68 (t=72h, h=1m) | Ház kiegészítő | 4 mm-es furatok |
| Fedél kiegészítő | M4 Torx rozsdamentes acél csavarok horonnyal | Integrált rögzítést | Menetes furat M3 |

**Klippon K (aluminium empty enclosure)
KLIPPON K01 RAL7001**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Besorolások**

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000058 | ETIM 4.0 | EC000058 |
| ETIM 5.0 | EC000058 | ETIM 6.0 | EC000261 |
| UNSPSC | 31-26-15-02 | eClass 5.1 | 27-14-91-07 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-07 | eClass 7.1 | 27-14-91-07 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-07 | eClass 9.0 | 27-18-01-01 |
| eClass 9.1 | 27-18-92-90 | | |

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Letöltések

| | |
|---|--|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | EU Declaration of Conformity - Klippon K Empty Enclosures - DoC DE PS2410 160412 001ISS01 |
| Brochure/Catalogue | MB KLIPPON ENCL.TECN EN CAT 5 ENCL 17/18 EN FL RAILWAY 2014 EN |
| Engineering Data | STEP |
| Tender specification | Klippon K01 RAL7001_9529100000_DE Klippon K01 RAL7001_9529100000_EN |
| Tervezési adatok | EPLAN, WSCAD |
| User Documentation | MB KLIPPON ENCL.TECN DE Assembly guidelines - empty enclosures |

**Klippon K (aluminium empty enclosure)
KLIPPON K01 RAL7001**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok**Méretrajz**