

**VG MS (standard sárgaréz tömszelence)**  
**VG M20 - MS 68**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Az IP68-as védettségi osztály magas követelményeit  
kielégítő csavarkötések

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                                                                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | VG M20 - MS 68                                                                                                                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">1772220000</a>                                                                                                                                                  |
| Verzió         | VG MS (standard sárgaréz tömszelence),<br>Tömszelencék, M 20, 8 mm, OD min. 6 - OD max.<br>12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.),<br>IP69K, Sárgaréz, nikkelezett |
| GTIN (EAN)     | 4032248129874                                                                                                                                                               |
| Menny.         | 50 Stück                                                                                                                                                                    |

**VG MS (standard sárgaréz tömszelence)  
VG M20 - MS 68**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|             |         |             |            |
|-------------|---------|-------------|------------|
| Hossz       | 34,5 mm | Hossz, inch | 1,358 inch |
| Nettó tömeg | 28,2 g  |             |            |

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Tanúsítványszámok - kábeltömszelence**

|                                                  |          |                                              |          |
|--------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|----------|
| Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (GERMLLOYD) | E-14047  | Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (cULus) | E-199260 |
| Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (UL)        | E-199260 |                                              |          |

**Általános információk**

|                                    |                                                 |                                    |                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| AF 1. méret                        | 22 mm                                           | AF 2. méret                        | 22 mm                                           |
| Anyag                              | Sárgaréz, nikkelezett                           | Csatlakozóadapter nyomatéka, max.  | 6 Nm                                            |
| Csatlakozóadapter nyomatéka, min.  | 5 Nm                                            | Kábel külső átmérője, max.         | 12 mm                                           |
| Kábel külső átmérője, min.         | 6 mm                                            | Külső menet                        | M 20                                            |
| Menet hossza                       | 8 mm                                            | Menetemelkedés                     | 1,5 mm                                          |
| O-gyűrű                            | NBR                                             | Szorítóbetét                       | Poliamid                                        |
| Tömszelencék                       | metrikus                                        | Tömítés                            | NBR                                             |
| Tömítőbetét                        | CR                                              | Védelmi osztály                    | IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K |
| Védelmi osztály, GWDR              | IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K | Zárt anya nyomatéka, max.          | 9 Nm                                            |
| Zárt anya nyomatéka, min.          | 7 Nm                                            | Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 100 °C                                          |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C                                          |                                    |                                                 |

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000441    | ETIM 4.0   | EC000441    |
| ETIM 5.0   | EC000441    | ETIM 6.0   | EC000441    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-09 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-09 | eClass 7.1 | 27-14-91-09 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-09 | eClass 9.0 | 27-14-44-32 |
| eClass 9.1 | 27-14-44-32 |            |             |

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**Letöltések**

|                    |                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> |
| Engineering Data   | <a href="#">STEP</a>                                                      |
| Tervezési adatok   | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                              |