

**VG MS (standard sárgaréz tömszelence)
VG M25 - MS 68**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Az IP68-as védeettségi osztály magas követelményeit
kielégítő csavarkötések

Általános rendelési adatok

Típus	VG M25 - MS 68
Rendelési szám	1772230000
Verzió	VG MS (standard sárgaréz tömszelence), Tömszelencék, M 25, 8 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Sárgaréz, nikkelezett
GTIN (EAN)	4032248129881
Menny.	25 Stück

**VG MS (standard sárgaréz tömszelence)
VG M25 - MS 68**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Hossz	35,7 mm	Hossz, inch	1,406 inch
Nettó tömeg	47,28 g		

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Tanúsítványszámok - kábeltömszelence

Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (GERMLLOYD)	E-14047	Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (cULus)	E-199260
Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (UL)	E-199260		

Általános információk

AF 1. méret	24 mm	AF 2. méret	27 mm
Anyag	Sárgaréz, nikkelezett	Csatlakozóadapter nyomatéka, max.	7 Nm
Csatlakozóadapter nyomatéka, min.	5 Nm	Kábel külső átmérője, max.	14 mm
Kábel külső átmérője, min.	10 mm	Külső menet	M 25
Menet hossza	8 mm	Menetemelkedés	1,5 mm
O-gyűrű	NBR	Szorítóbetét	Poliamid
Tömszelencék	metrikus	Tömítés	NBR
Tömítőbetét	CR	Védelmi osztály	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
Védelmi osztály, GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K	Zárt anya nyomatéka, max.	12 Nm
Zárt anya nyomatéka, min.	10 Nm	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C		

Besorolások

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-09
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD

A létrehozás dátuma 2019. július 25. 20:21:06 CEST

A katalógus állapota 19.07.2019 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.