

CRIMPSET 6

Rendelési szám: 1202072



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1202072>

Dobozos készlet fémből, DIN 46228-4 szabvány szerinti érvéghüvelyekkel feltöltve, 1990-09, 500 darab AI 0,25-6 YE, AI 0,34-6 TQ, AI 0,5-8 WH, AI 0,75-8 GY, AI 1-8 RD, AI 1,5-8 BK, 300 darab AI 2,5-8 BU, 200 darab AI 4-10 GY, 100 darab AI 6-12 YE, CRIMPFOX 6T, QUICK WIREFOX 6

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 017699
Csomag	1
Vámtarifa	82060000
Katalógusoldal információ	Oldal 441 (CAT-5-2013)

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Műszaki adatok

Általános

Hossz (b)	206 mm
Magasság	48 mm
Szélesség (a)	357 mm
Anyag alapelem	fém

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Termékkészletek

Termék	Típus leírás	Leírás
Allgemein		
3200179	AI 0,25- 6 YE	Érvéghüvely, Hossz: 10,5 mm, Szín: sárga
3009215	AI 0,34- 6 TQ	Érvéghüvely, Hossz: 10,5 mm, Szín: türkiz
3200014	AI 0,5 - 8 WH	Érvéghüvely, Hossz: 14 mm, Szín: fehér
3200519	AI 0,75- 8 GY	Érvéghüvely, Hossz: 14 mm, Szín: szürke
3200030	AI 1 - 8 RD	Érvéghüvely, Hossz: 14 mm, Szín: vörös
3200043	AI 1,5 - 8 BK	Érvéghüvely, Hossz: 14 mm, Szín: fekete
3200522	AI 2,5 - 8 BU	Érvéghüvely, Hossz: 14 mm, Szín: kék
3200535	AI 4 -10 GY	Érvéghüvely, Hossz: 17 mm, Szín: szürke
3200548	AI 6 -12 YE	Érvéghüvely, Hossz: 20 mm, Szín: sárga
1212037	CRIMPFOX 6T	Préselőfogó, a DIN 46228 1+4. rész szerinti érvéghüvelyekhez, 0,25 - 6 mm ² , oldalsó bevezetés, trapéz krimpelés
1204384	QUICK WIREFOX 6	Csupaszolófogó PVC-vel szigetelt vezetékekhez, szigetelési tartomány: 0,08 - 6 mm ² , huzalvágás 6 mm ² sodrott ill. 4 mm ² tömör vezetékig

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;