

**LaserMark
ET S7-400-GE-A4-2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

Az ET S7 DIN-A4 nem öntapadós címkéket a Siemens S300, S400 és S7 moduljainak címkézésére lehet használni. A Weidmüller M-Print® Pro szoftverével testre szabott lézernyomtatásra van lehetőség.

- Sárga vagy türkiz háttérben előnyomtatott fekete karakterekkel (négyzetek)
- A címkék könnyen leválaszthatók (nem öntapadósak)

Általános rendelési adatok

Típus	ET S7-400-GE-A4-2
Rendelési szám	1821030000
Verzió	LaserMark, Készülékjelölők, 251 x 11.5 mm, Siemens, sárga
GTIN (EAN)	4032248319107
Menny.	10 Stück
kompatibilis nyomtató	2430920000 2448870000

**LaserMark
ET S7-400-GE-A4-2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	11,5 mm	Szélesség (coll)	0,453 inch
Magasság	251 mm	Magasság (coll)	9,882 inch
Mélység	0,1 mm	Mélység (coll)	0,004 inch
Nettó tömeg	32,8 g		

Általános adatok

Alkalmazás/gyártó	Siemens	Anyag	Vinil fólia
Anyag színe az ellenállás kódja szerint	4	Halogén	Igen
Laponkénti jelölőszám	14	Number of markers per packaging unit	140
Nyomtatás módja	Lézernyomtatás	Szélesség	11,5 mm
Szín	sárga	UL 94 éghetőségi osztály	HB
UL 969 tanúsítvány	Nem	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...80 °C

Besorolások

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Software	M-Print PRO configuration file
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD

**LaserMark
ET S7-400-GE-A4-2**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

