


DEK-OE-230AC/ 48DC/100/SO 46

Rendelési szám: 2964678



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2964678>

Szilárdtest relé interfész vezérlésoldali zavaró befolyásolások ellen,
bemenet: 230 V AC, kimenet: 48 V DC/100 mA



Kereskedelmi adat

EAN	4 017918 131067
Csomag	10
Vámtarifa	85364900
Katalógusoldal információ	Oldal 405 (CAT-7-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.11.06



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Bemeneti adatok

Bemeneti feszültség U_N	230 V AC
Bemeneti feszültségtartomány U_N -re vonatkoztatva	0,9 ... 1,1
"0"-jel feszültség kapcsolási küszöb	≤ 92 V AC
"1"-jel feszültség kapcsolási küszöb	> 207 V AC

Tip. bemeneti áram U_N esetén	2,5 mA
Bekapcsolási idő tipikus	4,4 ms
Tipikus kikapcsolási idő	14 ms
Üzemi feszültség kijelző	sárga LED
Védelem megnevezése	Túlfeszültség-védelem
	RC tag
Védőkapcsolás/-alkatrész	varisztor
	RC tag
Átviteli frekvencia	5 Hz

Kimeneti adatok

Kimeneti feszültség-tartomány	3 V DC ... 48 V DC
Tartós határáram	100 mA
Feszültségésés max. tartós határáram esetén	$\leq 0,9$ V
Kimeneti kapcsolás	3-vezetős, földelt
Védelem megnevezése	Polaritásvédelem
	üresjárat
Védőkapcsolás/-alkatrész	polaritásvédelmi dióda
	üresjárat

Csatlakozási adatok

Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Csupaszolási hossz	8 mm
Csavarmenet	M3
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	4 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	2,5 mm ²
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	12

Általános adatok

Szélesség	6,2 mm
Magasság	80 mm
Mélység	56 mm
Tesztfeszültség bemenet/kimenet	2,5 kV AC
Vizsgálófeszültség bemenet/kimenet	2,5 kV AC

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	0 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	0 °C ... 70 °C
Beépítési pozíció	tetszőlegesen
Szerelési utasítás	térköz nélkül sorolhatóak
Üzem mód	100 % ED
Szabványok/előírások	IEC 60664
	EN 50178
	IEC 62103
Méretezési feszültséglökés / szigetelés	alapszigetelés
Szennyeződési fok	2
Túlfeszültség kategória	III

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék

Típus leírás

Leírás

szerelés


2716949

D-DEK 1,5 GN

fedél, kapocsléc lezárására, színe: zöld

Rajzok

Kapcsolási rajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;