

**VG K (standard műanyag tömszelence)
VG PG48-K67****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Tömszelencék a professzionális használatra ipari alkalmazásokban, kielégítik a legmagasabb követelményeket a minőség és biztonság terén. Kaphatók poliamidból, polisztirolból és bronzból.

Általános rendelési adatok

Típus	VG PG48-K67
Rendelési szám	1909850000
Verzió	VG K (standard műanyag tömszelence), Tömszelencék, PG 48, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, Poliamid 6
GTIN (EAN)	4032248536771
Menny.	10 Stück

**VG K (standard műanyag tömszelence)
VG PG48-K67**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Hossz	67,5 mm	Hossz, inch	2,657 inch
Nettó tömeg	92,7 g		

Általános információk

AF 1. méret	65 mm	Anyag	Poliamid 6
Csatlakozóadapter nyomatéka, max.	16 Nm	Csatlakozóadapter nyomatéka, min.	12 Nm
Kábel külső átmérője, max.	44 mm	Kábel külső átmérője, min.	34 mm
Külső menet	PG 48	Menet hossza	14 mm
Tömszelencék	PG	Tömítőbetét	NBR
UL 94 éghetőségi osztály	V-2	Védelmi osztály	IP67
Zárt anya nyomatéka, max.	21 Nm	Zárt anya nyomatéka, min.	19 Nm
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-20 °C

Besorolások

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-09
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD