

TM
TM 1/18 TWIN HF/HB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



TM 1/18 Twin kétoldalú feliratozás: 0,22 – 2,5 mm². A Twin hüvelyekkel kétoldalasan lehet jelölni a vezetéket. A hüvelyeken két TM-1 18 címkét lehet elhelyezni, így például a kábel bemeneti és kimeneti megnevezése egy helyen olvasható. Az átlátszó, halogénmentes hüvelyek 1,3 - 4,0 mm külső átmérőjű vezetékeken használhatók.

Általános rendelési adatok

Típus	TM 1/18 TWIN HF/HB
Rendelési szám	1891780000
Verzió	TM, Aljzat x 5 mm, Polietilén LD, Szín: Áttetsző, Vezeték külső átm.: 2.4 - 4 mm
GTIN (EAN)	4032248504527
Menny.	500 Stück

TM
TM 1/18 TWIN HF/HB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	5 mm	Szélesség (coll)	0,197 inch
Magasság	18 mm	Magasság (coll)	0,709 inch
Mélység	12 mm	Mélység (coll)	0,472 inch
Nettó tömeg	0,282 g		

Általános adatok

Anyag	Polietilén LD	Halogén	Nem
Javasolt iparágak	Közeledéstechnika, Berendezés	Nyomtatás típusa	üres
Szélesség	5 mm	Szín	Áttetsző
UL 94 éghetőségi osztály	HB	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...80 °C

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Nem	Vezeték külső átm.	2,4 - 4 mm
Vezeték külső átmérő, max.	4 mm	Vezeték külső átmérő, min.	2,4 mm
Vezeték-keresztmetszet, max.	2,5 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	1,5 mm ²

Besorolások

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001530
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-03
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN , WSCAD , Zuken E3.S