

**VG EMV GEN 1 (EMC tömszelence szorítóketreccel)  
VG M25 - MS 1/EMV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**A kép illusztráció**

## Produktabbildung

Sárgaréz tömszelence, a zavaró frekvenciák akár 100 dB csillapítással történő árnyékolására. A kábel árnyékolása rugós alátéttel csatlakoztatható.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                                                                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | VG M25 - MS 1/EMV                                                                                                                                        |
| Rendelési szám | <a href="#">1909520000</a>                                                                                                                               |
| Verzió         | VG EMV GEN 1 (EMC tömszelence szorítóketreccel), Tömszelencék, M 25, 8, OD min. 11 - OD max. 17 mm, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Sárgaréz, nikkelezett |
| GTIN (EAN)     | 4032248536443                                                                                                                                            |
| Menny.         | 25 Stück                                                                                                                                                 |

**VG EMV GEN 1 (EMC tömszelence szorítóketrecel)  
VG M25 - MS 1/EMV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|             |         |             |            |
|-------------|---------|-------------|------------|
| Hossz       | 38,7 mm | Hossz, inch | 1,524 inch |
| Nettó tömeg | 50,64 g |             |            |

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Tanúsítványszámok - kábeltömszelence**

|                                                 |          |                                              |          |
|-------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|----------|
| Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (GERMLOYD) | E-14047  | Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (cULus) | E-199260 |
| Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (UL)       | E-199260 |                                              |          |

**Általános információk**

|                                    |                               |                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| AF 1. méret                        | 27 mm                         | Anyag                              | Sárgaréz, nikkelezett         |
| Csatlakozóadapter nyomatéka, max.  | 12 Nm                         | Csatlakozóadapter nyomatéka, min.  | 9 Nm                          |
| Kábel külső átmérője, max.         | 17 mm                         | Kábel külső átmérője, min.         | 11 mm                         |
| Köpeny átmérő, max.                | 17 mm                         | Köpeny átmérő, min.                | 9,5 mm                        |
| Külső menet                        | M 25                          | Menet hossza                       | 8 mm                          |
| Menetemelkedés                     | 1,5 mm                        | O-gyűrű                            | NBR                           |
| Szorítóbetét                       | Poliamid                      | Tömszelencék                       | metrikus                      |
| Tömítés                            | NBR                           | Tömítőbetét                        | CR                            |
| Védelmi osztály                    | IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K | Védelmi osztály, GWDR              | IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K |
| Zárt anya nyomatéka, max.          | 8 Nm                          | Zárt anya nyomatéka, min.          | 6 Nm                          |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 100 °C                        | Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C                        |

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000441    | ETIM 4.0   | EC000441    |
| ETIM 5.0   | EC000441    | ETIM 6.0   | EC000441    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-13 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-09 | eClass 7.1 | 27-14-91-09 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-09 | eClass 9.0 | 27-14-44-32 |
| eClass 9.1 | 27-14-44-32 |            |             |

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**Letöltések**

|                    |                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> |
| Engineering Data   | <a href="#">STEP</a>                                                      |
| Tervezési adatok   | <a href="#">EPLAN.WSCAD</a>                                               |

**VG EMV GEN 1 (EMC tömszelence szorítóketreccel)  
VG M25 - MS 1/EMV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**