


DT-UFB-V24/S-9-SB

Rendelési szám: 2803069



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2803069>

Közdugasz túlfeszültség-védelemmel V.24-interfészekhez.
Csatlakozás: D-SUB-9 pólus apa-anya közdugasz, szerelés sorosan a jelvezetéken



Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 312974
Csomag	1
Vámtarifa	85363010
Katalógusoldal információ	Oldal 116 (CAT-6-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2007.09.04



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

Elektronikaház anyaga	Cink-présöntvény
Szín	ezüst/fekete
Szabványok a levegő- és kúszó áramúthoz	IEC 60664-1
	VDE 0110-1
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 85 °C

Szerelési mód	Csatlakozásspecifikus közdugasz és 35 mm-es hordozósín
Kialakítás	Közdugasz a kalapsínre való szereléshez
Pólusszám	9
Védettség	IP20
Hatóirány	Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & Signal Ground/Shield-Earth Ground
Szélesség	25 mm
Magasság	110 mm
Mélység	63 mm

védelmi kapcsolás

IEC vizsgálati osztály	B2
	C1
	C2
	C3
VDE követelményosztály	B2
	C1
	C2
	C3
Legnagyobb tartós feszültség U_C	15 V DC
	10 V AC
Legnagyobb tartós feszültség U_C (ér-GND)	15 V DC
	10 V AC
I_N névleges áram	≤ 1 A (25 °C)
Üzemi hatásos áram I_C U_C -nál	≤ 5 μ A (erenként)
Földelőáram I_{PE}	≤ 1 μ A
Névleges levezetési áramlökés I_n (8/20) μ s (ér-ér)	≤ 250 A
Névleges levezetési áramlökés I_n (8/20) μ s (ér-föld)	≤ 250 A
Névleges levezetési áramlökés I_n (8/20) μ s (ér-GND)	≤ 250 A
Összegáram-lökés (8/20) μ s	5 kA
névleges impulzusáram I_{an} (10/1000) μ s esetén (ér-ér)	50 A
névleges impulzusáram I_{an} (10/1000) μ s esetén (ér-föld)	50 A
névleges impulzusáram I_{an} (10/1000) μ s esetén (ér-GND)	50 A

Névleges impulzusáram I _{an} (10/700)μs esetén (ér-ér)	50 A
Névleges impulzusáram I _{an} (10/700)μs esetén (ér-föld)	50 A
Névleges impulzusáram I _{an} (10/700)μs esetén (ér-GND)	50 A
Kimeneti feszültség korlátozás 1 KV/μs (ér-ér) statikus	≤ 50 V
Kimeneti feszültség korlátozás 1 KV/μs (ér-GND) statikus	≤ 30 V
Maradékfeszültség I _n -nél (ér-ér)	≤ 55 V
Maradékfeszültség I _n -nél (ér-GND)	≤ 30 V
Védelmi szint U _p (ér-ér)	≤ 55 V (B2 - 25 A)
	≤ 55 V (C1 - 250 A)
Védelmi szint U _p (ér-föld)	≤ 400 V (B2 - 25 A)
	≤ 450 V (C1 - 250 A)
Védelmi szint U _p (ér-GND)	≤ 30 V (C1 - 250 A)
	≤ 30 V (B2 - 25 A)
Megszólalási idő t _A (ér-ér)	≤ 1 ns
Megszólalási idő t _A (ér-föld)	≤ 1 ns
	≤ 100 ns
Megszólalási idő t _A (árnyékoló-föld)	≤ 100 ns
Illesztési csillapítás aE, szimm.	típ. 0,3 dB (≤ 700 kHz/100 Ω)
	típ. 0,3 dB (≤ 700 kHz/150 Ω)
Illesztési csillapítás aE, aszimm.	típ. 0,3 dB (≤ 400 kHz/100 Ω)
	típ. 0,3 dB (≤ 400 kHz/150 Ω)
Határfrekvencia f _g (3dB), szimm. 100 ohm-rendszerben	típ. 2,5 MHz
Határfrekvencia f _g (3dB), szimm. 150 ohm-rendszerben	típ. 2,5 MHz
Határfrekvencia f _g (3dB), aszimm. (GND) 100 ohm-rendszerben	típ. 1,3 MHz
Határfrekvencia f _g (3dB), aszimm. (GND) 150 ohm-rendszerben	típ. 1,3 MHz
Kapacitás (ér-ér)	típ. 1 nF (f=1 MHz / V _R = 0V)
Kapacitás (ér-GND)	típ. 2 nF (f=1 MHz / V _R = 0V)
Lökőáramállóság az IEC 61643-21 szerint (ér-ér)	B2 (1 kV/25 A)
	C1 (500V/250A)

Lököáramállóság az IEC 61643-21 szerint (ér-GND)	B2 (1 kV/25 A)
	C1 (500 V/250 A)

Csatlakozási adatok

Csatlakozási mód	D-SUB-9
Csatlakozástechnika IN	D-SUB-9 dugasz
Csatlakozástechnika OUT	D-SUB-9 aljzat


Potenciál-kiegyenlítés csatlakozás

Csatlakozási mód	Kábelcsatlakozás / kalapsín
------------------	-----------------------------

Szabványok

Szabványok/előírások	IEC 61643-21
----------------------	--------------

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Tartozékok


Termék	Típus leírás	Leírás
Általános		
1656233	VS-09-DSUB-20-LI-1,0	Konfekcionált árnyékolt D-SUB kábel, 9 pólusú, hajlékony (hét érszálas), kábelszín RAL 7000 (szürke), védettség IP20, 1-es fej 1-es Shell aljzattal és egyenes vezetékeágazással, 2-es fej 1-es Shell dugasszal és egyenes vezetékeágazással, hossza 1 m

Rajzok

Méretezrajz



Kapcsolási rajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;