


PT 1X2-24AC-ST

Rendelési szám: 2856058

Az ábrán a PT 1x2-48DC-ST változat látható



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2856058>

PT védelmi dugasz védőkapcsolással egy darab 2 vezetékes
potenciálmentes üzemű jeláramkörhöz. HART-képes.



Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 599188
Csomag	10
Vámtarifa	85363010
Katalógusoldal információ	Oldal 83 (CAT-6-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.05.18



Az itt megadott adatok az online
katalógusból származnak.
Teljeskörű információkat
és adatokat a felhasználói
dokumentációknál találhat: [http://
www.download.phoenixcontact.com](http://www.download.phoenixcontact.com).
Az internetes letöltésekhez először el
kell fogadni az általános szerződési
feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

Elektronikaház anyaga	PA 6.6
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Szín	fekete

Szabványok a levegő- és kúszó áramúthoz	VDE 0110-1
	IEC 60664-1
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 85 °C
Szerelési mód	alapelemre
Kialakítás	Kalapsínre szerelhető modul kétrészesen dugaszolható
Pólusszám	2
Védettség	IP20
Hatóirány	Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/ Shield-Earth Ground
Levezető ellenőrizhető a CHECKMASTER-rel a szoftver-verziótól:	következő szoftververziótól: 1.00
Szélesség	17,7 mm
Magasság	45 mm
Mélység	52 mm
Osztási egység	1 TE egységnyi mélység

védelmi kapcsolás

IEC vizsgálati osztály	C1
	C2
	C3
	D1
VDE követelményosztály	C1
	C2
	C3
	D1
U_N névleges feszültség	24 V AC
Legnagyobb tartós feszültség U_C	40 V DC
	28 V AC
Legnagyobb tartós feszültség U_C (ér-ér)	28 V AC
Legnagyobb tartós feszültség U_C (ér-föld)	40 V DC
I_N névleges áram	450 mA (45 °C)
Üzemi hatásos áram I_C U_C -nál	$\leq 5 \mu A$
Földelőáram I_{PE}	$\leq 2 \mu A$ (közvetlenül földelt)
	$\leq 1 \mu A$ (BE: 1x2+F)
Névleges levezetési áramlökések I_n (8/20) μs (ér-ér)	10 kA
Névleges levezetési áramlökések I_n (8/20) μs (ér-föld)	10 kA

Összegáram-lökés (8/20) μ s	20 kA
Levezetési áramlökés I_{max} (8/20) μ s legfeljebb (ér-ér)	10 kA
Levezetési áramlökés I_{max} (8/20) μ s legfeljebb (ér-föld)	10 kA
névleges impulzusáram I_{an} (10/1000) μ s esetén (ér-ér)	23 A
Vizsgálati villámáram (10/350) μ s, áramcsúcsérték I_{imp}	2,5 kA
Kimeneti feszültség korlátozás 1 KV/ μ s (ér-ér) statikus	≤ 55 V
Kimeneti feszültség korlátozás 1 KV/ μ s (ér-föld) statikus	≤ 450 V
	≤ 1 kV (BE: 1x2+F)
Kimeneti feszültség korlátozás 1 KV/ μ s (ér-ér) statikus	≤ 55 V
Maradékfeszültség I_n -nél (ér-ér)	≤ 55 V
Maradékfeszültség I_{an} (10/1000) μ s esetén (ér-ér)	≤ 65 V
Védelmi szint U_p (ér-ér)	≤ 80 V
Védelmi szint U_p (ér-föld)	≤ 450 V
Megszólalási idő t_A (ér-ér)	≤ 1 ns
Megszólalási idő t_A (ér-föld)	≤ 100 ns
Illesztési csillapítás aE, szimm.	0,5 dB ($\leq 1,5$ MHz)
Határfrekvencia f_g (3dB), sym. 50 ohm-rendszerben	típ. 8 MHz
Kapacitás (ér-ér)	1,1 nF
Ellenállás áganként	2,2 Ω $\square$ 10% (1-2/5-6/7-8/11-12)
Szükséges előtétbiztosíték legfeljebb	500 mA
Lököáramállóság az IEC 61643-21 szerint (ér-ér)	C2 (10 kV/5 kA)
Lököáramállóság az IEC 61643-21 szerint (ér-föld)	C2 (10 kV/5 kA)
	D1 (2,5 kA)

Szabványok

Szabványok/előírások	IEC 61643-21
	DIN EN 61643-21
	UL 497B

Tanúsítványok



Tanúsítások	GOST, UL Listed
Ex tanúsítások:	cULus Listed, ATEX
Igényelt tanúsítások:	

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
Jelölés		
0811228	X-PEN 0,35	Jelölőtoll tintapatron nélkül, jelölőlapok kézi feliratozásához, a felirat a törlésnek nagyon ellenálló, vonalvastagság 0,35 mm
0814717	ZBF 15:SO/CMS	Jelölőcsík, lapos, fehér
0808671	ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN	Jelölőcsík, lapos, Csík, fehér, feliratozva, hosszában feliratozva: sorfolytonos számok, 1-10, 11-20 stb. 491-500-ig, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapcsolsszélességhez: 5 mm, Szövegmező mérete: 5,15 x 5,15 mm
0810821	ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN	Jelölőcsík, lapos, Csík, fehér, feliratozva, hosszában feliratozva: sorfolytonos számok, 2-20, 22-40 stb. 82-100-ig, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapcsolsszélességhez: 5 mm, Szövegmező mérete: 5,15 x 5,15 mm
0810863	ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN	Jelölőcsík, lapos, Csík, fehér, feliratozva, hosszában feliratozva: páratlan számok, 1-19, 21-39 stb. 81-99-ig, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapcsolsszélességhez: 5 mm, Szövegmező mérete: 5,15 x 5,15 mm
0808697	ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN	Jelölőcsík, lapos, Csík, fehér, feliratozva, keresztben feliratozva: sorfolytonos számok, 1-10, 11-20 stb. 91-100-ig, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapcsolsszélességhez: 5 mm, Szövegmező mérete: 5,15 x 5,15 mm
0808668	ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT	Jelölőcsík, lapos, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapcsolsszélességhez: 5 mm, Szövegmező mérete: 5,15 x 5,15 mm
0808707	ZBF 5:SO/CMS	Jelölőcsík, lapos, fehér, a következő kapcsolsszélességhez: 5 mm

0808642	ZBF 5:UNBEDRUCKT	Jelölőcsík, lapos, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5 mm, Szövegmező mérete: 5,1 x 5,2 mm
0800763	ZBN 18:SO/CMS	Jelölőcsík, fehér, a következő kapocsszélességhez: 18 mm
2809128	ZBN 18:UNBEDRUCKT	Jelölőcsík, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 18 mm, Szövegmező mérete: 18 x 5 mm

További termékek


Termék	Típus leírás	Leírás
szerelés		
2839295	SSA 3-6	Köpeny-gyorscsatlakozó 3 - 6 mm vezeték-átmérőkhöz. Potenciál-csatlakozó vezeték: 200 mm, fekete
2839512	SSA 5-10	Köpeny-gyorscsatlakozó 5 - 10 mm vezeték-átmérőkhöz. Potenciál-csatlakozó vezeték: 200 mm, fekete

Általános

2856126	PT 1X2+F-BE	Alapelem PT védődugaszhoz védőkapcsolással 2 eres földpotenciálmentesen üzemelő jeláramkörhöz. Beépített gázlevezető durva védelemre GND és PE között. Szerelés NS 35/7,5 és NS 35/15 sínre, tokozás szélessége: Hossza: 17,5 mm.
2856113	PT 1X2-BE	Alapelem PT védődugaszhoz védőkapcsolással 2 eres földpotenciálmentesen üzemelő jeláramkörhöz. Szerelés NS 35/7,5 és NS 35/15 sínre, tokozás szélessége: Hossza: 17,5 mm.


Rajzok

Méretrajz



Az ábrán a komplett modul látható, alapelemből és dugaszból áll

Kapcsolási rajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;