

CN-UB-280DC-BB

Rendelési szám: 2818850

Az ábrán a CN-UB-280DC-SB változat szerepel



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2818850>

Túlfeszültség-védelmi adapter cserélhető túlfeszültség-védelemmel
koaxiális jelcsatlakozásokhoz. Csatlakozás: N aljzat-aljzat csatlakozó

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 164027
Csomag	1
Vámtarifa	85363010
Katalógusoldal információ	Oldal 475 (CAT-8-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.05.05



Az itt megadott adatok az online
katalógusból származnak.
Teljeskörű információkat
és adatokat a felhasználói
dokumentációknál találhat: [http://
www.download.phoenixcontact.com](http://www.download.phoenixcontact.com).
Az internetes letöltésekhez először el
kell fogadni az általános szerződési
feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

Elektronikaház anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Szín	nikkel
Szabványok a levegő- és kúszó áramúthoz	IEC 60664-1
Túlfeszültség-kategória	III
Szennyeződési fok	2

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 80 °C
Szerelési mód	csatlakozás-specifikus közbeecsatlós
Kialakítás	Közdugasz
Védettség	IP55
Hatóirány	Line-Shield/Earth Ground
Szélesség	25 mm
Magasság	25 mm
Mélység	67 mm

védelmi kapcsolás

IEC vizsgálati osztály	C2
	C3
	D1
VDE követelményosztály	C2
	C3
	D1
Legnagyobb tartós feszültség U_c	280 V DC
	195 V AC
Legnagyobb tartós feszültség U_c (ér-föld)	280 V DC
	195 V AC
I_N névleges áram	5 A (25 °C)
Üzemi hatásos áram I_c U_c -nál	$\leq 1 \mu A$
Névleges levezetési áramlökés I_n (8/20) μs (ér-föld)	20 kA
Névleges levezetési áramlökés I_n (8/20) μs (ér-árnyékoló)	20 kA
Összegáram-lökés (8/20) μs	20 kA
Levezetési áramlökés I_{max} (8/20) μs legfeljebb (ér-árnyékolás)	20 kA
névleges impulzusáram I_{an} (10/1000) μs esetén (ér-árnyékolás)	100 A
Vizsgálati villámáram (10/350) μs , áramcsúcsérték I_{imp}	2,5 kA
Kimeneti feszültség korlátozás 1 KV/ μs (ér-föld) statikus	$\leq 900 V$
Kimeneti feszültség korlátozás 1 KV/ μs (ér-árnyékolás) statikus	$\leq 900 V$

Védelmi szint U_p (ér-föld)	$\leq 1,1$ kV (C2 - 10 kV / 5 kA)
	≤ 900 V (C1 - 1 kV / 500 A)
	≤ 1 kV (C3 - 25 A)
	≤ 1 kV (C3 - 25 A)
	≤ 1 kV (C3 - 25 A)
Védelmi szint U_p (ér-árnyékoló)	$\leq 1,1$ kV (C2 - 10 kV / 5 kA)
	900 V (C1 - 1 kV / 500 A)
	≤ 1 kV (C3 - 25 A)
	≤ 1 kV (C3 - 25 A)
	≤ 1 kV (C3 - 25 A)
Megszólalási idő t_A (ér-föld)	≤ 100 ns
Megszólalási idő t_A (ér-GND)	≤ 100 ns
Illesztési csillapítás aE, aszim.	típ. 0,1 dB ($\leq 1,2$ GHz)
	típ. 0,2 dB ($\leq 2,2$ GHz)
Határfrekvencia f_g (3dB), aszim. (árnyékoló) 50 ohm-rendszerben	> 3 GHz
Állóhullámarány VSWR 50-Ω-rendszerben	típ. 1,1 (≤ 2 GHz)
Megengedett HF-teljesítmény P_{max} SWR=xx (50-Ohm-rendszer)-nél	700 W (VSWR = 1,1)
	200 W (VSWR = ∞)
Kapacitás (ér-föld)	típ. 1,5 pF
Kapacitás aszimmetrikus (árnyékoló)	típ. 1,5 pF
Lökőáramállóság az IEC 61643-21 szerint (ér-föld)	C1 (1 kV/500 kA)
	C2 (10 kV/5 kA)
	C3 (100 A)
	D1 (2,5 kA)

Csatlakozási adatok

Csatlakozási mód	N csatlakozó 50 Ω
Csatlakozástechnika IN	N csatlakozóaljzat
Csatlakozástechnika OUT	N csatlakozóaljzat

Szabványok

Szabványok/előírások	IEC 61643-21
----------------------	--------------

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST, UL Listed

Ex tanúsítások:

cULus Recognized

Igényelt tanúsítások:

Tartozékok


Termék	Típus leírás	Leírás
szerelés		
2818135	CN-UB/MP	Fül a CN-UB... egyedi rögzítéséhez, pl. épületfalra.
2803137	CN-UB/MP-90DEG-50	Szögletes heveder a CN-UB... egységek egyedi rögzítésére, pl. a készülékházakon.

További termékek


Termék	Típus leírás	Leírás
szerelés		
2818135	CN-UB/MP	Fül a CN-UB... egyedi rögzítéséhez, pl. épületfalra.

Rajzok


Diagram



Méreterajz



Kapcsolási rajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;