


# Kezelési útmutató

homexpert™  
by Honeywell



## THR872BEE Vezetéknélküli programozható szobatermosztát

50062486-003 Rev. A

 **FIGYELEM:** A terméket az előírásoknak megfelelően kell telepíteni és konfigurálni a megfelelő működéshez (lásd 17–28. oldal). Ha Önnek nincs tapasztalata elektromos eszközök telepítésében, kérje szakember segítségét a személyi sérülés és a berendezés károsodásának megelőzésére.

 **TIPP:** A telepítés után tekintse meg a GYORS INDÍTÁSI SEGÉDLETET a 7. oldalon a beállításokhoz és az új termosztát mielőbbi használatba vételéhez.



Copyright © 2011 Honeywell International Inc.  
homexpert™ by Honeywell a Honeywell International Inc. bejegyzett márkaneve. Minden jog fenntartva.

## Tartalom

### Az Ön új termosztátja

Mi az a programozható szobatermosztát? .....	4–5
Tulajdonságok .....	6
<b>GYORS INDÍTÁSI SEGÉDLET</b> .....	7
Kezelőgombok rövid áttekintése .....	8
Nap/pontos idő beállítás .....	9

### Működés és programozás

Üzem módok .....	10
Költségtakarékos időprogramok .....	11
Időprogramok beállítása .....	12
Időprogram pontok hozzáadása és törlése .....	13

### Speciális funkciók

Ideiglenes időprogram felülvezérlések .....	14
Szabadság üzem mód .....	15
További funkciók .....	16

### Telepítés és beállítás

Rendszer telepítése .....	17
Reléegység felszerelése .....	18
Rendszer bekötés .....	19–20
Elemek aktiválása és termosztát tesztelése .....	21
Termosztát helye és beüzemelése .....	22
Rendszer tesztelése .....	23
Szerelői beállítások .....	24–28
Hibaelhárítás .....	29–30

### Melléklet

Garancia .....	31
Nyilatkozat, Hulladék kezelés .....	32



**MEGJEGYZÉS:** Ez a jel villogni kezd a kijelzőn, ha az elemek feszültsége alacsony. Vegye le a fedelet a 22. oldalon látható módon és cserélje az elemeket 2 db új AA alkáli elemre.

## Mi az a programozható szobatermosztát?

### ...magyarázat a felhasználóknak

A programozható szobatermosztát egy időzítő és egy hőmérséklet szabályozó egyben. Az időzítővel lehetővé válik az élethelyzethez illeszkedő 'Be' és 'Ki' kapcsolási időszakokat meghatározni. A hőmérséklet szabályozó pedig a helyiség hőmérsékletét érzékelve kapcsolja be a fűtést, attól függően, hogy a levegő hőmérséklete alacsonyabb-e a beállított értéknél, majd kikapcsolja, amint elérte a kívánt hőmérséklet értéket a szobában.

Így a programozható szobatermosztáttal megválaszthatja, mikor legyen fűtés, továbbá milyen hőmérsékletre fűtse a helyiséget. A segítségével lehetséges különböző hőmérséklet értékek meghatározása a nap különböző időszakában (valamint a hét különböző napjain), az egyedi igényeknek megfelelően.

A programozható szobatermosztát magasabb értékre állításával nem fog a helyiség gyorsabban felmelegedni. A szoba felmelegedési sebessége függ a fűtési rendszer kialakításától, pl. a kazán teljesítményétől és a radiátorok méretétől.

Így a beállítás megváltoztatása a szoba kihűlésének gyorsaságára sincs hatással. A programozható szobatermosztát alacsonyabb értékre állításával a helyiséget alacsonyabb hőmérsékletre szabályozzuk, ezzel energiát takaríva meg.

A programozható szobatermosztát helyes használata tehát annak a legalacsonyabb hőmérséklet értéknek a beállítása, amelyben még komfortosan érzi magát a nap különböző időszakaiban, majd hagyjuk a termosztátot önállóan elvégezni a szabályozást. Praktikus először egy alacsonyabb hőmérséklet értéket beállítani, pl. 18°C-ot, majd naponta fokenként emeljük a hőmérsékletet, amíg a komfortos szintet sikerül elérni. A termosztát beállítást ezen túl már nem szükséges módosítani. Bármely további módosítás és elállítás többlet energia felhasználást eredményez, ezzel több pénzt költve.

Ha az Ön fűtési rendszere egy kazánból és radiátorokból áll, általában a teljes ház szabályozására egy szobatermosztát kerül beépítésre. Az egyes helyiségekben mégis lehetséges különböző hőmérséklet értékeket előállítani, termosztatikus radiátor szelepek (TRV) felszerelésével az egyes radiátorokra. Ha nincsenek TRV-k telepítve, olyan hőmérséklet szintet válasszon, amely az egész házban megfelelő komfortot biztosít. Ha a radiátorok rendelkeznek TRV-vel, megadhat némileg magasabb beállítást, így a leghidegebb helyiség is komfortos lesz, a többi helyiségben a túlfűtést pedig megelőzheti a TRV szelepek beállításával.

Az időzítő pontos idő beállítására ügyelni kell. Néhány típusnál a nyári és téli időszámításra átálláskor az óra beállítást manuálisan kell elvégezni.

Lehetséges a fűtési időprogram ideiglenes felülírása, például „Kézi”, „Tovább” vagy „Több”. Ezeket az egyes típusok kezelési utasításaiban részletesen szerepelnek.

A programozható szobatermosztátnak szabad légáramlásra van szüksége a hőmérséklet megfelelő érzékeléséhez, tehát ne takarja el függönnyel vagy bútorral. A közelben elhelyezett elektromos fogyasztók, mint televízió, fali vagy asztali lámpák akadályozhatják a helyes működést.

## Néhány szó az Ön új termosztátjáról

A THR872BEE egy egyszerűen használható termosztát, melyet komfortos lakókörnyezet biztosítására terveztek jelenléte esetén, továbbá energiát és költséget takarít meg távolléte esetén.

### Tulajdonságok

- **Energia takarékos kialakítás:** Automatikusan beállítja a belső hőmérsékletet naponta akár hat átváltsal, az optimális komfort fenntartására, otthon tartózkodás esetén, valamint energiát takarít meg munkaidőben, vagy egyéb távollét esetén. A hét minden napja külön programozható (lásd 12–13. oldal).
- **Komfort szabályozás egy érintéssel:** Bármikor lehetővé teszi az időprogram beállításainak felülírását, a hőmérséklet kézi beállításával (lásd 15. oldal).
- **Szabadság gomb:** Távolléte esetén költségtakarékos hőmérséklet szint tartása, akár 99 napig, majd visszatérésekor normál működésre áll vissza (lásd 18. oldal).

## GYORS INDÍTÁS SEGÉDLET

Az Ön új termosztátja előre programozott és használatra kész. Kövesse az alábbi lépéseket és igény szerint változtassa meg a beállításokat:

### 1 Termosztát telepítése és beállítása


(ha még nem végezte el szakember) ..... lásd 17–28. oldal

### 2 Fűtési időprogram testre szabása, igény szerint ..... lásd 12. oldal




**Kijelző képernyő opciók:** A nap és pontos idő megváltoztatásához lásd 9. és 25. oldal.

## Gyors áttekintés





## Nap/pontos idő beállítás



Nyomja meg a **DAY** gombot a hét napjának megadásához. Annyi alkalommal nyomja meg a **DAY** gombot, amíg a megfelelő nap kerül kijelzésre (1=hétfő, 2=kedd, 3=szerda, 4=csütörtök, 5=péntek, 6=szombat, 7=vasárnap), majd nyomja meg az **OK** gombot.

Használja a **+** vagy **-** gombokat a pontos idő beállításához, majd nyomja meg az **OK** gombot.


A napot és időt nem szükséges megváltoztatni, ha a telepítés közbeni beállítás helyes volt (lásd 22. oldal).

## Üzem módok (auto, kézi, KI)

**Auto:** Hőmérséklet szabályozás időprogram alapján



**Kézi:** Hőmérséklet beállítás ▲/▼ gombokkal



Az üzemmód gombbal kiválaszthatja a termosztát működését:



**Auto:** a termosztát az időprogram szerint szabályozza komfort hőmérséklet szintet otthon tartózkodás esetén, és energiatakarékos szintet távollét esetén (lásd 11–12. oldal).



**Kézi (MAN):** Az időprogram kikapcsolásával a termosztát állandó hőmérsékletet tart. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt hőmérséklet szint beállításához. A hőmérséklet addig ezen szinten marad, amíg meg nem változtatja, vagy amíg az **AUTO** gomb megnyomásával visszaállítja az időprogram szerinti működést.



**Ki (OFF):** A termosztát kikapcsolt állapotában a fűtési rendszer csak azért kapcsol be, hogy egy minimális hőmérsékletet tartva megővje otthonát. A beállított érték 5°C, amit tetszés szerint módosíthat (lásd 25. oldal).



**MEGJEGYZÉS:** Az Auto, Kézi vagy Ki gombok bármelyikének megnyomásával törölhet bármely programozási lépést, annak elmentése nélkül.

## Gyári fűtési időprogram


A termosztát gyárilag tartalmaz egy időprogramot otthon tartózkodás közbeni komfortos hőmérséklet tartására, valamint ebergiatakarékos szint előállítására, távolléti és éjszakai időszakban. A gyári fűtési időprogram alább látható. A megváltoztatásához lásd 12–15. oldal.



FŰTÉS

<b>Hétfő – Péntek</b>	<b>1. időszak</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<i>Időpont</i>	6:30	8:00	12:00	14:00	18:00	22:30
<i>Hőmérséklet</i>	21°C	18°C	21°C	18°C	21°C	16°C
<b>Szombat – Vasárnap</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<i>Időpont</i>	8:00	10:00	12:00	14:00	18:00	23:00
<i>Hőmérséklet</i>	← 21°C →					16°C

## Fűtési időprogram beállítása



Az időprogram testreszabásához hajtsa végre az alábbi lépéseket.


- 1 Nyomja meg a < gombot, majd adja meg az 1. időszak kezdési időpontját a bal oldali ábra szerint. Nyomja meg az **OK** gombot, majd állítsa be az 1. időszak hőmérséklet szintjét.
- 2 Nyomja meg az **OK** gombot a 2. időszakra lépéshez. Nyomja meg a > gombot a 2. időszak kihagyásához és egy következőre ugráshoz. (Nem használt időszakok törléséhez lásd 14. oldal.)
- 3 A hétfő (1. nap) időszakainak beállítása után nyomja meg a **DAY** gombot a keddi (2. nap) és a hét további napjainak beállításaihoz.

A programozásból bármikor kiléphet, bármely **ÜZEMMÓD** gomb (Auto, Kézi vagy Ki) megnyomásával, lásd 10. oldal.




**GYORSGOMB:** Programozás közben a **COPY DAY** gomb megnyomásával az aktuális nap összes beállítását átmásolhatja más napokra. Például a Hétfő (1. nap) összes beállítását, alkalmazhatja a hét többi napjára. A **COPY DAY** megnyomása után nyomja meg a **DAY** gombot a cél napok kiválasztásához (1-től 7-ig), majd nyomja meg az **OK** gombot.

## Fűtési időprogram időszakok hozzáadása és törlése



Bármely nem kívánt időszakot (2.-tól 6.-ig) törölhet, ha naponta 6-nál kevesebb kapcsolási időpontra van szüksége.

**1** Nyomja meg többször a < vagy > gombot a megfelelő időszak kiválasztásáig (vagy nyomja meg a **DAY** gombot egy másik nap kiválasztásához).



**2** Tartsa lenyomva az **i** gombot legalább 2 másodpercig, a kiválasztott időszak törléséhez. A hőmérséklet az előző időszakhoz beállított szinten marad, a következő időszak kezdetéig.

Egy letiltott időszak visszaállításához, a fenti műveleteket kell végrehajtani az időszak kiválasztásához, majd tartsa lenyomva az **i** gombot legalább 2 másodpercig az időszak újra aktiválásához.



## Ideiglenes időprogram felülírások

Aktuális hőmérséklet



Alaphelyzetben a termosztát az aktuális helyiség hőmérsékletet mutatja. Ilyenkor az **i** gomb megnyomásával megtekintheti a „kívánt” hőmérsékletet, ami alapján a termosztát szabályozza a fűtést.

Nyomja meg a ▲ és ▼ gombot a hőmérséklet ideiglenes megváltoztatásához.

Kívánt hőmérséklet



Auto üzemmódban a termosztát a beállított hőmérséklet szintet tartja a következő időszak kezdetéig. Ezt követően a következő időszakra programozott értékre áll át. Hosszabb ideig való állandó hőmérséklet tartáshoz kapcsoljon Kézi (MAN) üzemmódba (lásd 10. oldal).




**MEGJEGYZÉS:** Lásd még az ideiglenes felülírások szabadsághoz (15. oldal).


Aktuális időszakra vonatkozó felülírás beállítás



## Ideiglenes időprogram felülírások – Szabadság



Adja meg a napok számát, majd nyomja meg az **OK**-t



Állítsa be a hőmérsékletet, majd nyomja meg az **OK**-t



A Szabadság funkció egy állandó, energiatakarékos hőmérsékletet tart az Ön hosszabb távolléte esetén (akár 99 napig).

- 1 Nyomja meg a **HOLIDAY** gombot.
- 2 A **+** és **-** gombok használatával állítsa be a távollét hosszát, napokban kifejezve (akár 99 napig), majd nyomja meg az **OK** gombot a mentéshez.
- 3 A **▲** és **▼** gombok segítségével állítsa be a hőmérséklet szintet a távollét idejére, majd nyomja meg az **OK** gombot a mentéshez és kilépéshez.

A Szabadság üzemmódot bármikor törölheti a **HOLIDAY** gomb ismételt megnyomásával..




**MEGJEGYZÉS:** A funkció csak a termosztát Auto vagy Kézi üzemmódjában elérhető (lásd 10. oldal).

## További funkciók

- **Hőmérséklet eltolás:** Bizonyos helyzetekben a termosztátot olyan helyre lehet csak telepíteni, ahol a helyszín nem teszi lehetővé a pontos hőmérséklet mérést egyéb helyiségek hőmérsékletének komfortos szabályozásához. Ezt a termosztáton beállítható hőmérséklet eltolással lehetséges kompenzálni (lásd 26. oldal).
- **Arányos sáv szélesség:** If your heating system is oversized for your home, you can compensate by increasing the width of the control proportional band up to 3°C (see page 26).
- **Ciklus ráta és minimum kazán kikapcsolási idő:** Ezen változók használatával növelhető a fűtési rendszerének energia-hatékony működése és magasabb komfort előállítása. Az Ön rendszeréhez ajánlott beállításokhoz lapozzon a 28. oldalra.



## Rendszer telepítés



### Telepítési műveletek

- 1 Szerelje fel a reléegységet
- 2 Csatlakoztassa a vezetékeket a fűtési rendszeréhez
- 3 Aktiválja az elemeket a termosztát egységben
- 4 Állítsa be és ellenőrizze a fűtési rendszer működését




**MEGJEGYZÉS:** Ha Ön nem rendelkezik elektromos eszközök szerelésének gyakorlatával, javasoljuk, hogy bízva szakember a telepítést.



**A TELEPÍTÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT KAPCSOLJA LE A HÁLÓZATI FESZÜLTTSÉGET!**  
Áramütés veszély és berendezés károsodás lehetséges.


## Relégység felszerelése



A relégységet a fűtési rendszeréhez kell vezetékes csatlakoztatni. A szobatermosztát a relégységgel rádiófrekvenciás jellel kommunikál. Ne helyezze elektromos berendezések közelébe (TV, PC, HIFI rendszerek, stb...)

- 1 Győződjön meg arról, hogy elektromos hálózat le van kapcsolva**
- 2 Csavarhúzó segítségével távolítsa a relégység fedelét
- 3 Szerelje fel a relégységet a baloldalon látható módon, tartson legalább 30cm távolságot, fém tárgyaktól és elektromos készülékektől.
- 4 Csatlakoztassa a fűtési rendszerhez, a 19–20 oldalon látható módon, helyezze vissza a fedelét!

## Vezetékek bekötése




Csatlakoztassa a fűtési készülék vezeékeit a bal oldali ábrán látható módon. Bekötési ábrák részletesen a 20 21. oldalon.

- 1 Győződjön meg a hálózati feszültség lekapsolásáról.**
- Csupaszolással tegyen szabaddá kb. 6 mm vezetékét.
- Csavarhúzóval lazítsa meg a sorkapocs csavarjait, helyezze a vezetékeket a csatlakozókba, majd húzza meg a rögzítő csavarokat.
- Helyezze fel a termosztát egységet, majd kapcsolja be a hálózati feszültséget.


**i** **NOTE:** All wiring must comply with IEE regulations. Keep AC mains supply/load cables separate from equipment wiring. Refer to boiler manufacturer's instructions for information about wiring connections.

## Bekötési ábrák


**Standard kazán**




**Combi boiler**



**Zóna szelep**




## Elemek aktiválása és termosztát tesztelése




Vegye le a fedelet és távolítsa el a belső műanyag lapkát az elemek aktiválásához

Állítsa **OFF**, módba a készüléket, majd tartsa nyomva ezeket a gombokat



Zöld fény kezd el villogni a reléegységen



Vegye le az elemtartó fedelét és távolítsa el a belső műanyag lapkát az elemek aktiválásához. Az elemek aktiválását követően szükséges a nap és pontos idő beállítása. Ellenőrizze, hogy a termosztát kommunikálhat-e a reléegységgel.


- 1 Győződjön meg arról, hogy a termosztát OFF módba van, és az elektromos hálózat le van kapcsolva.**
- 2** a termosztátot helyezze 2-3 métere a reléegységtől. aztán tartsa nyomva a bal oldalon jelzett gombokat, míg a kijelzőn el nem kezd villogni a „tEst” felirat.
- 3** Ha a rendszer helyesen működik, a reléegységen zöld fény villog 6 másodpercenként. Ha semmi sem villágít, vagy a piros fény villog, akkor lapozzon a 30-oldalra.

A teszt befejezése a **MODE** gombbal lehetséges (Auto, Manual vagy OFF; lásd 10 oldal).


**+** **MEGJEGYZÉS:** Ez a jel villogni kezd a kijelzőn, ha az elemek feszültsége alacsony. Vegye le a fedelet a 22. oldalon látható módon és cserélje az elemeket 2 db új AA alkáli elemre, a bal oldali ábra szerint.

**i** **MEGJEGYZÉS:** Az elemeket ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy hőforráshoz közel. A használt elemeket mindig azonos típusú új elemekkel helyettesítse.



## Termostát helye és beüzemelése



Fali elhelyezés



Asztali állvány



Helyezze a termostátot az asztali tartolyába, vagy szerelje fel a falra 1,2–1,5 méter magasba. az elhelyezést ellenőrizze a Teszt mód segítségével (lásd 21 oldal). Zöld fény villogása jelzi a reléegységen a helyes kommunikációt, amennyiben nem villog zöld fény, helyezze közelebb a reléegységhez a termostátot.


- Ne helyezze hideg vagy meleg levegőáram, hőforrás vagy ablak közelébe! (radiátor, fűtő vagy hűtő légcserélő, stb...)
- Legalább 30 cm távolságot tartson fém berendezési tárgyaktól
- Tartson 1 méter távolságot elektromos berendezésektől (TV, HIFI rendszer, PC, stb...)

## Rendszer tesztelése

Nyomja meg az **OFF** gombot és ellenőrizze a fűtés kikapcsolását



Nyomja meg a **MAN** gombot és állítson be 35°C hőmérsékletet



Győződjön meg, hogy a fűtés jelzés megjelenik



A telepítés elvégzése után szükséges a fűtési rendszer megfelelő működését ellenőrizni.

- 1 Nyomja meg a termosztát **OFF** gombját, majd ellenőrizze, hogy a fűtőkészülék kikapcsolt.
- 2 Ellenőrizze, hogy zöld fény nem villog a reléegységen.
- 3 Nyomja meg a **MAN** gombot, majd a ▲ gombbal emelje a hőmérsékletet a maximumra (35°C).


Ha a rendszer beállítás helyes, a „fűtés” jelzés megjelenik a termosztát kijelzőjén. A reléegységen zöld fény villog és a fűtés kis várakozás után elindul. az **OFF** és **MAN** módok közti váltást elvégezheti többször is a rendszer teszteléséhez.

- 4 A próba leállításához nyomja meg az **AUTO** gombot az időprogramra váltáshoz, vagy a **MAN** gombot a hőmérséklet kézi beállításához. (Kézi üzemmódban állítsa a kívánt hőmérsékletet a környezeti hőmérsékletnek megfelelő értékre)




**MEGJEGYZÉS:** Ne feledje a MAN üzemmód hőmérsékletet normál szintre (pl. 21 °C) visszaállítani. Egyéb esetben 35 °C értéken marad a próba után.

## Szerelői beállítások



Tartsa lenyomva a szerelői beállításokba lépéshez



Funkciók közti  
léptetés

Érték  
módosítása

**Lásd 25–28. oldalon található táblázatot  
a teljes funkció és beállítások leírásához.**

A szerelői beállítások lehetővé teszik a fűtési rendszer működésének testre szabását. Ellenőrizze a 25–28. oldalakon, szükséges-e valamit megváltoztatni.

### A szerelői beállítások módosításához:

- 1 Nyomja meg a termosztát **OFF** gombját.
- 2 Tartsa lenyomva az **i**, **<** és **>** gombokat a képernyő átváltásáig.
- 3 Nyomja meg a **+** vagy **-** gombokat a funkciók közötti lépésekhez, a megváltoztatni kívánt funkció kiválasztásáig.
- 4 Nyomja meg a **▲** és **▼** gombokat a beállítás megváltoztatásához, majd nyomja meg az **OK** gombot az új beállítás elmentéséhez.

A szerelői beállításokból való kilépéshez nyomja meg a **MODE** gombot (Auto, Kézi vagy OFF).



## Szerelői beállítások – Termosztát beállítások

\*\* Gyári alapbeállítás

Funkció kód	Leírás	Beállítási lehetőségek
1: CL	Óra formátum	24: 24-órás kijelzés ** 12: AM/PM 12-órás kijelzés
2: rP	Fűtési időprogram nullázás	0: Felhasználói időprogram 1: Visszaállítás gyári időprogramra (lásd 11. oldal) **
5: bL	Képernyő háttérvilágítás	0: Ki 1: Világítás gombnyomás esetén **
6: uL	Maximum megengedett hőmérséklet	35°C ** módosítható: 21° és 35°C között
7: LL	Minimum megengedett hőmérséklet	5°C ** módosítható: 5° és 21°C között

A beállítások módosításához lásd 24. oldal. **Bármely beállítás megváltoztatása után nyomja meg az OK gombot.**

## Szerelői beállítások – Termosztát beállítások

\*\* Gyári alapbeállítás

Funkció kód	Leírás	Beállítási lehetőségek
12: tO	Hőmérséklet eltolás	0: Nincs eltolás ** módosítható: +3° és -3°C között (részletekhez lásd 16. oldal)
13: Pb	Arányos sáv szélesség	1.5°C ** módosítható: 1.5° és 3°C között (részletekhez lásd 16. oldal)
19: FS	GYÁRI BEÁLLÍTÁS VISSZAÁLLÍTÁSA	0: Nincs változtatás 1: kiválasztva a gyári beállítások betöltődnek. Minden egyéni beállítás elveszik.

A beállítások módosításához lásd 24. oldal. **Bármely beállítás megváltoztatása után nyomja meg az OK gombot.**

## Szerelői beállítások – Rendszer beállítások

Lépjen be a Szerelői beállításokba (lásd 27. oldal), majd nyomja meg a > gombot a rendszer beállítások eléréséhez

\*\* Gyári alapbeállítás

Funkció kód	Leírás	Beállítási lehetőségek
1: Ot	Minimum kazán bekapcsolási idő	1 perc ** módosítható: 1 és 5 perc között <b>A 28. oldalon fontos információ!</b>
2: Cr	Óránkénti ciklusok száma (CPH)	6 ciklus / óra ** módosítható: 3, 6, 9 vagy 12 értékre <b>A 28. oldalon fontos információ!</b>
5: PE	Szivattyú járatás	0: Kí ** 1: Be (időszakosan bekapcsolja a szivattyút a beragadás megelőzésére)
6: Sn	Ez a funkció nem használat	0 ** <b>Ne változtasson rajta</b>
7: LC	Reléegység működése, ha nincs kommunikáció a termosztáttal	0: reléegység kikapcsol ** 1: Reléegység 20% bekapcsolva/80% kikapcsolva
8: Su	Ez a funkció nem használat	0 ** <b>Ne változtasson rajta</b>
9: HO	Ez a funkció nem használat	0 ** <b>Ne változtasson rajta</b>
10: HL	Ez a funkció nem használat	1 ** <b>Ne változtasson rajta</b>

A beállítások módosításához lásd 24. oldal. **Bármely beállítás megváltoztatása után nyomja meg az OK gombot.**


## Testre szabott rendszer beállítások

Az Ön fűtési rendszere	Szükséges változtatások	Beállítási lehetőségek
Standard gázkazán (< 30 kW)	nincs	nincs változás
Zónaszelep	nincs	nincs változás
Olajkazán	1: Ot rendszer beállítás 2: Cr rendszer beállítás	Állítsa 4 percre Állítsa 3 CPH értékre
Termoelektromos szelepmozgató	2: Cr rendszer beállítás	Állítsa 12 CPH értékre

## Hibaelhárítás

<b>Termosztát képernyő sötét</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Győződjön meg a két AA alkáli elem megfelelő telepítéséről (lásd 22. oldal).</li></ul>
<b>Fűtési rendszer nem reagál</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ellenőrizze a termosztát elemeket (lásd fent).</li><li>• Ellenőrizze a fűtési rendszer hálózati feszültség ellátását. Ellenőrizze a biztosítékokat, cserélje, ha szükséges.</li><li>• Ellenőrizze a bekötést (19–21. oldal) és a rendszer beállításokat (24–28. oldal).</li><li>• Végezzen rendszer próbát (lásd 23. oldal).</li><li>• Ha fenti intézkedések nem hoznak eredményt, akkor a termosztátot helyezze át másik helyre. Próbálja meg távolabb helyezni interferenciát okozó eszközöktől, mint TV, PC vagy hangrendszerek, stb.</li></ul>
<b>Kívánt hőmérséklet nem tartható</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ha a fent leírt műveletek nem oldják meg a problémát, lehetséges, hogy a termosztátot át kell helyezni. Ellenőrizze, hogy hideg vagy meleg levegő áramlás mentes helyre szerelte a termosztátot (radiátorok, ablakok, fűtési vagy hűtési légbeömlők).</li></ul>

## Hibaelhárítás (újjrahangolás menete)



Tartsa nyomva a gombot a reléegységen (1–2 lépés)

Tartsa nyomva a gombot a termosztáton (4 lépés)



Nyomja meg az **OK** gombot a termosztáton (5 lépés)  
A reléegységen a vörös fénynek el kell aludnia.



Amennyiben ön kicseréli a termosztátot vagy a reléegységet, előfordulhat, hogy a rendszer nem képes rádiófrekvenciás kommunikációra. Össze kell „tanítani” a termosztátot a reléegységgel.

- 1 Helyezze a termosztátot 1–2 méterre a reléegységtől és tartsa nyomva 15 másodpercig a reléegységen található gombot.  
*Megjegyzés: 5 másodperc után vörös fény kezd villogni, de tartsa tovább nyomva 15 másodpercig.*
- 2 Engedje el majd nyomja meg újra 5 másodpercig nyomva tartva a gombot a reléegységen, amíg a vörös fény egyenletesen villog („összehangolás”).
- 3 Engedje el a reléegység gombját, nyomja meg a termosztát **OFF** gombját.
- 4 Tartsa nyomva egyszerre a ▲, ▼ és a < gombokat, amíg az összetanítás nem látszik a képernyőn, lásd: bal oldalt.
- 5 Nyomja meg az **OK** gombot a termosztáton, hogy jelet összetanuljon a reléegységgel. A vörös fény kialszik a reléegységen ennek megtörténtekor. Ha nem ez történik, nyomja meg újra pár másodperc múlva az **OK** gombot.
- 6 Az összehangolásból a **MODE** gomb (Auto, Man vagy OFF) állításával léphet ki.
- 7 Helyezze helyére a termosztátot és ellenőrizze a kommunikációt. (21–23 oldal).

## Garanciális feltételek

A Honeywell 2 garanciát biztosít a termékre, a vásárlás dátumától számítva. A javítást és készülék cserét saját hatáskörben végezzük, a termék egy éven belül kizárólag hibás anyag vagy megmunkálás hibája miatt romolhat el.

A garancia érvényét veszti, ha a terméket nem a Felhasználói útmutatóban leírtak szerint telepítették és helyezték üzembe, nem a célnak megfelelően használták, vagy ha bármely kísérletet tesznek a termék felnyitására, szétszerelésére vagy módosítására.

A termék garancia a Honeywell feltételes felelősségét jelenti. Nem terjed ki a garancia a következményes károkra, veszteségekre vagy telepítési költségekre, amelyet a hibás termék okozott.

Ha a termék hibás, kérjük a vásárlást igazoló bizonylattal együtt juttassa vissza a vásárlás helyén található vevőszolgálathoz.

Ha a termékről további információkat szeretne megtudni, hívja a homexpert™ by Honeywell telefonszámot: +361 451 4300.

Az általános szerződéses feltételekért keresse fel a [www.homexpertbyhoneywell.com](http://www.homexpertbyhoneywell.com) oldalt.

Kérjük őrizze meg ezt az útmutatót, későbbi felhasználásra.

© 2011 Honeywell International Inc.

## **Nyilatkozat, Hulladék kezelés**

### **Nyilatkozat**

A Honeywell kijelenti, hogy a vezeték nélküli termékei megfelelnek a a Rádió és telekommunikációs készülékek (R&TTE) direktiva (1999/5/EC) alapvető előírásainak és egyéb releváns rendelkezéseinek.

### **Hulladék kezelés és újrafelhasználás**

Az elemeket és elektromos hulladékot háztartási hulladékkal együtt elhelyezni tilos.  
Az újrahasznosítást a felhatalmazott vállalkozások végzik, kérjük vegye fel velük a kapcsolatot.

**Kérjük, őrizze meg ezt az útmutatót, későbbi felhasználásra.**



*homexpert™ by Honeywell THR872BEE Vezetéknélküli programozható szobatermosztát*

*Melléklet*

*homexpert™ by Honeywell THR872BEE Vezetéknélküli programozható szobatermosztát*

## Segítségre van szüksége?

Az ezzel a termékkel kapcsolatos kérdéseivel keresse fel a [www.homexpertbyhoneywell.com](http://www.homexpertbyhoneywell.com) oldalt, vagy hívja a Honeywell vevőszolgálatot: +36 1 451 4300.



### Honeywell Szabályozástechnikai Kft.

1139 BUDAPEST

Petneházy u. 2–4.

+36 1 451 4300

[www.homexpertbyhoneywell.com](http://www.homexpertbyhoneywell.com)

50062486-003 Rev. A

© 2011 Honeywell International Inc.

**homexpert**<sup>™</sup>  
by Honeywell