

## GSMKDSN 1,5/ 2-7,62

Rendelési szám: 1718605

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1718605>

NYÁK sorkapocs, Névleges áram: 16 A, Névleges feszültség: 630 V,  
Raszterméret: 7,62 mm, Pólusszám: 2, Csatlakozási mód: Csavaros  
csatlakozás, Szerelés: forrasztás, Csatlakozási irány: vezeték / NYÁK:  
55 °, Szín: zöld, A termék különböző pólusszámokkal sorolható!

### Kereskedelmi adat

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| EAN                       | 4 017918 024826        |
| Csomag                    | 50                     |
| Vámtarifa                 | 85369010               |
| Katalógusoldal információ | Oldal 119 (CAT-1-2013) |

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Muszaki adatok

#### Méret / pólusok

|              |         |
|--------------|---------|
| Hossz        | 12 mm   |
| Raszterméret | 7,62 mm |
| „a” méret    | 7,62 mm |
| Pólusszám    | 2       |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Csapméretek                   | 0,5 x 1 mm |
| Furatlyuk átmérője            | 1,3 mm     |
| Csavarmenet                   | M3         |
| Meghúzási forgatónyomaték min | 0,5 Nm     |
| Meghúzási nyomaték max.       | 0,6 Nm     |

#### Műszaki adatok

|                                       |                                                               |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Termékcsalád                          | GSMKDSN 1,5                                                   |
| Szigetelőanyag csoport                | I                                                             |
| Méretezési lökőfeszültség (III/3)     | 6 kV                                                          |
| Méretezési lökőfeszültség (III/2)     | 6 kV                                                          |
| Méretezési lökőfeszültség (II/2)      | 6 kV                                                          |
| Méretezési feszültség (III/3)         | 500 V                                                         |
| Méretezési feszültség (III/2)         | 630 V                                                         |
| Méretezési feszültség (II/2)          | 1000 V                                                        |
| Szabvány szerinti csatlakozás         | EN-VDE                                                        |
| I <sub>N</sub> névleges áram          | 16 A                                                          |
| Névleges keresztmetszet               | 1,5 mm <sup>2</sup>                                           |
| Maximális terhelőáram                 | 16 A (1,5 mm <sup>2</sup> -es keresztmetszetű vezeték esetén) |
| Szigetelőanyag                        | PA                                                            |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint   | V2                                                            |
| Idomszer                              | A 1                                                           |
| Csupaszolási hossz                    | 6 mm                                                          |
| UL/CUL Usegroup B névleges feszültség | 300 V                                                         |
| UL/CUL Usegroup B névleges áram       | 10 A                                                          |
| UL/CUL Usegroup D névleges feszültség | 300 V                                                         |
| UL/CUL Usegroup D névleges áram       | 10 A                                                          |

#### Csatlakozási adatok

|                                                                           |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Tömör vezeték keresztmetszet min                                          | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Tömör vezeték keresztmetszet max                                          | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min                                      | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max                                      | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max | 1,5 mm <sup>2</sup>  |

|                                                                                |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min          | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max          | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min                                           | 26                   |
| Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max                                           | 16                   |
| 2 azonos keresztmetszetű tömör vezeték min                                     | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| 2 azonos keresztmetszetű tömör vezeték max                                     | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték min                                 | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték max                                 | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| 2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvely nélkül AEH-val min | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| 2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvely nélkül AEH-val max | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| 2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val min | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val max   | 1 mm <sup>2</sup>    |
| AWG az UL/CUL szerint min.                                                     | 30                   |
| AWG az UL/CUL szerint max.                                                     | 14                   |

#### Tanúsítványok



Tanúsítások

CSA, cULus Recognized, GOST, SEV, CCA, IECCEB CB Scheme

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

#### Tartozékok


| Termék         | Típus leírás           | Leírás                                                                                                                                                                     |
|----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jelölés</b> |                        |                                                                                                                                                                            |
| 0804552        | SK 7,62/5:FORTL.ZAHLEN | Jelölőkártyák, Kártya, fehér, feliratozva, hosszában: sorfolytonos számok, 1-10, 11-20 stb. 91-100-ig, Szerelési mód: Ragasztható, a következő kapocsszélességhez: 7,62 mm |

#### szerszámok


|         |                 |                                                                                                  |
|---------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1205037 | SZS 0,4X2,5 VDE | Csavarhúzó, hornyos, VDE szigetelt, mérete: 0,4x2,5x80 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes |
|---------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Rajzok

##### Furatterv/forrasztópád-geometria



##### Méreterajz



**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Műszaki módosítás fenntartva;