

Tartozékok
LKSC M2,9x13VZ**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Rugalmas - rugalmasabb - Profilform**

Moduláris tokozás profilformában - a rugalmas moduláris rendszer, amely színes és átlátszó műanyagprofilokat és hordozómodulokat tartalmaz

A szabványos osztásközök egymás mellé helyezése bármilyen elrendezésben, és a méteráru milliméteres pontosságú vágása a tökéletes egyensúlyt jelenti a rugalmasság és a gazdasági hatékonyság között:

- Standard szélességű profilok 5 mm - 45 mm osztásközzel, minden szabványos NYÁK-formátumra felszerelhetők.
- A változtatható magasság maximális alkatrész-sűrűséget tesz lehetővé, még nagyobb elektronikai alkatrészek esetén is.
- A különböző felszerelési változatok miatt a tokozat közvetlen felszerelése olyan egyszerű, mint az alkatrészek kapcsolószíne pattintása
- A kemény fedelek megbízhatóan védik a modulokat a külső hatások ellen

A siker receptje: változtatható profil + moduláris alkatrészek = rugalmas készülékház-konceptió, amely nagy felületet biztosít a NYÁK-ok számára.

A moduláris koncepciót a nagy helyigényű modulokhoz alakítottuk ki, és kis alkatrészmennyiség és különböző szélességek esetén alkalmazható.

Általános rendelési adatok

Típus	LKSC M2,9x13VZ
Rendelési szám	4011200000
Verzió	Tartozékok, Rögzítőcsavar
GTIN (EAN)	4032248415014
Menny.	100 Stück

Tartozékok
LKSC M2,9x13VZ**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Magasság	13 mm	Magasság (coll)	0,512 inch
Nettó tömeg	0,647 g		

Rendszer karakterisztika

Változat	Csavarok	Keresztösszekötő	Nem
Érintkező - kapocssín	Nem	Védelmi osztály	IP20
Tokozási opció	Nem		

Anyagjellemzők

Szín	szürke	Színskála (használt)	RAL 7035
CTI	≥ 600	Tárolási hőmérséklet, min.	10 °C
Tárolási hőmérséklet, max.	40 °C		

Besorolások

ETIM 3.0	EC000887	ETIM 4.0	EC000887
ETIM 5.0	EC000887	ETIM 6.0	EC002848
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 5.1	27-14-11-45
eClass 6.2	27-14-92-14	eClass 7.1	27-14-92-14
eClass 8.1	27-14-92-14	eClass 9.0	27-14-11-92
eClass 9.1	27-14-11-92		

Megjegyzések

Leíró szöveg, műszaki adatok

Jóváhagyások

ROHS Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	WSCAD

