Kivonat az online katalógusból

DFK-MC 1,5/ 2-GF-3,81

Rendelési szám: 1829345

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható



http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1829345

Dugaszrész, Névleges áram: 8 A, Méretezési feszültség (III/2): 160 V, Pólusszám: 2, Rasztertméret: 3,81 mm, Csatlakozástechnika: Forrasztott/laposcsatlakozós csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink, Szerelés: Közvetlen szerelés

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01

Kereskedelmi adat	
EAN	4 017918 051020
Csomag	50
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 240 (CAT-1-2013)

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljesköru információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

Muszaki adatok

Méretek / pólusok

Rasztertméret	3,81 mm
„a“ méret	3,81 mm
Pólusszám	2

Műszaki adatok

Termékcsalád	DFK-MC 1,5/..-GF
Szigetelőanyag csoport	I
Méretezési lökőfeszültség (III/3)	2,5 kV
Méretezési lökőfeszültség (III/2)	2,5 kV
Méretezési lökőfeszültség (II/2)	2,5 kV
Méretezési feszültség (III/2)	160 V
Méretezési feszültség (II/2)	320 V
Szabvány szerinti csatlakozás	EN-VDE
I_N névleges áram	8 A
U_N névleges feszültség	160 V
Névleges keresztmetszet	1,5 mm²
Maximális terhelőáram	8 A
Szigetelőanyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Laposcsatlakozó max. áram	8 A
Lapos csatlakozó méretei	2,8 x 0,8 mm

Csatlakozási adatok

Tömör vezeték keresztmetszet min	0,14 mm²
Tömör vezeték keresztmetszet max	1,5 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,14 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	1,5 mm²
Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min	28
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	16

Tanúsítványok

Tanúsítások

CSA, cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung, CCA, IECEE CB Scheme

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
Jelölés		
0804109	SK 3,81/2,8:FORTL.ZAHLEN	Jelölőkártyák, Kártya, fehér, feliratozva, hosszában: sorfolytonos számok, 1-10, 11-20 stb. 91-(99)100-ig, Szerelési mód: Ragasztható, a következő kapocsszélességhez: 3,81 mm
dugasz/adapter		
1734634	CP-MSTB	Kódolóprofil, a dugaszfél hornyába ill. az invertált alapházba betolható, piros szigetelőanyagból
szerelés		
0710015	DFK-MC SS	Csavarkészlet a csatlakozó készülékfalra rögzítéséhez, részei: 1 db M2 x 8--as csavar, rugós alátét és anya
szerszámok		
1205037	SZS 0,4X2,5 VDE	Csavarhúzó, hornyos, VDE szigetelt, mérete: 0,4x2,5x80 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes

További termékek

Termék	Típus leírás	Leírás
Általános		
1851232	FK-MCP 1,5/ 2-STF-3,81	Dugaszrész, Névleges áram: 8 A, Méretezési feszültség (III/2): 160 V, Pólusszám: 2, Rasztermeret: 3,81 mm, Csatlakozástechnika: Rugós csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink
1850851	FRONT-MC 1,5/ 2-STF-3,81	Dugaszrész, Névleges áram: 8 A, Méretezési feszültség (III/2): 160 V, Pólusszám: 2, Rasztermeret: 3,81 mm, Csatlakozástechnika: Csavaros csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink
1827703	MC 1,5/ 2-STF-3,81	Dugaszrész, Névleges áram: 8 A, Méretezési feszültség (III/2): 160 V, Pólusszám: 2, Rasztermeret: 3,81 mm, Csatlakozástechnika: Csavaros csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink
1852367	MCC 1/ 2-STZF-3,81	Dugaszrész, Névleges áram: 8 A, Méretezési feszültség (III/2): 160 V, Pólusszám: 2, Rasztermeret: 3,81 mm, Csatlakozástechnika: Krimpcsatlakozás, Színe: zöld, Hozzá tartozó krimpelhető aljzatérintkezők a következő áram [A] és vezetékkeresztmetszet-tartomány [mm²] adatokkal: 5A/MCC-MT 0,2-0,35 (1859988); 8A/MCC-MT 0,5-1,0 (1859991)

1828346	MCVR 1,5/ 2-STF-3,81	Dugaszrész, Névleges áram: 8 A, Méretezési feszültség (III/2): 160 V, Pólusszám: 2, Raszterméret: 3,81 mm, Csatlakozástechnika: Csavaros csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink
1828498	MCVW 1,5/ 2-STF-3,81	Dugaszrész, Névleges áram: 8 A, Méretezési feszültség (III/2): 160 V, Pólusszám: 2, Raszterméret: 3,81 mm, Csatlakozástechnika: Csavaros csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink
1897542	QC 0,5/ 2-STF-3,81	Dugaszrész, Névleges áram: 6 A, Méretezési feszültség (III/2): 200 V, Pólusszám: 2, Raszterméret: 3,81 mm, Csatlakozástechnika: QUICKON gyorscsatlakozó kapocs, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink

Rajzok

Furatterv/forrasztópad-geometria



Méret b: 6,19 mm + (pólusszám x 3,81mm)
Méret c: méret b + 4,7 mm

Diagram



Típus: MC 1,5/...-STF-3,81 DFK-MC 1,5/...-GF-3,81-gyel (lapos csatlakozóval)



Típus: MC 1,5/...-STF-3,81 DFK-MC 1,5/...-GF-3,81-gyel (forrasztócsatlakozással)

Méretrajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;