

MSTBO 2,5/ 3 G1L THRR44 BK

Rendelési szám: 2915216



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2915216>

Alap készülékház, Névleges áram: 16 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 3, Raszterméret: 5 mm, Szerelés: Szalagos csomagolású SMD/THT/THR alkatrészek

Kereskedelmi adat

EAN	 4 046356 157988
Csomag	170
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 308 (CAT-1-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.09.18



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Méretetek / pólusok

Raszterméret	5 mm
„a” méret	10 mm
Pólusszám	3
Csapméretek	1 x 1
Csaptávolság	5,00 mm

Furatlyuk átmérője	1,6 mm
Műszaki adatok	
Termékcsalád	MSTBO 2,5/..-G1L-THR
Szigetelőanyag csoport	I
Méretezési lökőfeszültség (III/3)	4 kV
Méretezési lökőfeszültség (III/2)	4 kV
Méretezési lökőfeszültség (II/2)	4 kV
Méretezési feszültség (III/2)	320 V
Méretezési feszültség (II/2)	400 V
Szabvány szerinti csatlakozás	EN-VDE
I _N névleges áram	16 A
U _N névleges feszültség	250 V
Maximális terhelőáram	16 A
Szigetelőanyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
UL/CUL Usegroup B névleges feszültség	300 V
UL/CUL Usegroup B névleges áram	12 A
UL/CUL Usegroup D névleges feszültség	300 V
UL/CUL Usegroup D névleges áram	10 A

Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Recognized, GOST

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Tartozékok


Termék	Típus leírás	Leírás
Általános		
2199618	CR MSTBO-G1	Kódolólamellák

Rajzok


Furatterv/forrasztópád-geometria




Diagram



Méretrajz



Sematikus rajz



Baloldali lábkiosztás

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;