

Alapsáv - MSTBA 2,5/ 4-G-5,08 - 1757268

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Alap készülékház, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 4, Raszterméret: 5,08 mm, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink, Szerelés: forrasztás

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

Product Features

- ✓ További csaphosszúságok rendelésre
- ✓ Dugaszolási irány a vezető tengelyéhez képest párhuzamos
- ✓ W típus mosási távolsággal
- ✓ Standard tűskesáv 320 V-ra (III/2)

Key commercial data

package_quantity	250
GTIN	4017918029791

Technical data

Méreték

Hossz	12 mm
Raszterméret	5,08 mm
„a” méret	15,24 mm
Csapméretek	1 x 1 mm
Furatlyuk átmérője	1,4 mm

Általános

Termékcsalád	MSTBA 2,5/...-G
Szigetelőanyag csoport	I
Méretezési lökőfeszültség (III/3)	4 kV
Méretezési lökőfeszültség (III/2)	4 kV
Méretezési lökőfeszültség (II/2)	4 kV
Méretezési feszültség (III/3)	250 V
Méretezési feszültség (III/2)	320 V
Méretezési feszültség (II/2)	400 V
Szabvány szerinti csatlakozás	EN-VDE
I _N névleges áram	12 A
Maximális terhelőáram	12 A
Szigetelőanyag	PA

Alapsáv - MSTBA 2,5/ 4-G-5,08 - 1757268

Technical data

Általános

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Szín	zöld
Pólusszám	4

classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

approvals

CSA / UL Recognized / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / cUL Recognized / GOST / IECCE CB Scheme / GOST / CSA / CCA / cULus Recognized /

Approval details

		
Usegroups	B	D
UN névleges feszültség	300 V	300 V
IN névleges áram	15 A	10 A
mm ² /AWG/kcmil		

Alapsáv - MSTBA 2,5/ 4-G-5,08 - 1757268

approvals

UL Recognized 		
Usegroups	B	D
UN névleges feszültség	300 V	300 V
IN névleges áram	15 A	10 A
mm²/AWG/kcmil		

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung 	
UN névleges feszültség	250 V
IN névleges áram	12 A
mm²/AWG/kcmil	

cUL Recognized 		
Usegroups	B	D
UN névleges feszültség	300 V	300 V
IN névleges áram	15 A	10 A
mm²/AWG/kcmil		

GOST 
--

IECEE CB Scheme 	
UN névleges feszültség	250 V
IN névleges áram	12 A
mm²/AWG/kcmil	





Alapsáv - MSTBA 2,5/ 4-G-5,08 - 1757268

approvals

Usegroups	B	D
UN névleges feszültség	300 V	300 V
IN névleges áram	10 A	10 A
mm ² /AWG/kcmil		

CCA	
UN névleges feszültség	250 V
IN névleges áram	12 A
mm ² /AWG/kcmil	

cULus Recognized  US

accessories

Vakdugó

MSTB-BL - 1755477



Kapocsjelölő, feliratozva

SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804293



Kódolóelem


CR-MSTB - 1734401



Alapsáv - MSTBA 2,5/ 4-G-5,08 - 1757268


Drawings

Furatterv




Alapsáv - MSTBA 2,5/ 4-G-5,08 - 1757268

Diagram




Diagram




Alapsáv - MSTBA 2,5/ 4-G-5,08 - 1757268

Diagram




Diagram




Alapsáv - MSTBA 2,5/ 4-G-5,08 - 1757268

Diagram




Diagram




Alapsáv - MSTBA 2,5/ 4-G-5,08 - 1757268

Diagram




Diagram




Alapsáv - MSTBA 2,5/ 4-G-5,08 - 1757268

Diagram




Diagram



Alapsáv - MSTBA 2,5/ 4-G-5,08 - 1757268

Méretrajz



© Phoenix Contact 2014 - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>