

DFK-MSTBVA 2,5/ 6-GF-5,08

Rendelési szám: 1899320

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1899320>

Alap készülékház, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2):
320 V, Pólusszám: 6, Raszterméret: 5,08 mm, Színe: zöld, Érintkező
felülete: Cink, Szerelés: forrasztás

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 186340
Csomag	50
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 355 (CAT-1-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.05.24



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Méretetek / pólusok

Hossz	12 mm
Raszterméret	5,08 mm
„a” méret	25,4 mm
Pólusszám	6

Műszaki adatok

Termékcsalád	DFK-MSTBVA 2,5/..-GF
Szigetelőanyag csoport	IIIa
Méretezési lökőfeszültség (III/3)	4 kV
Méretezési lökőfeszültség (III/2)	4 kV
Méretezési lökőfeszültség (II/2)	4 kV
Méretezési feszültség (III/2)	320 V
Méretezési feszültség (II/2)	400 V
Szabvány szerinti csatlakozás	EN-VDE
I _N névleges áram	12 A
U _N névleges feszültség	250 V
Névleges keresztmetszet	2,5 mm ²
Maximális terhelőáram	12 A
Szigetelőanyag	PBT
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST, VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung, CCA, IECCE
CB Scheme

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
dugasz/adapter		
1734401	CR-MSTB	Kódolóelem, a készülékház kikönnyítésére ill. az invertált dugaszba kell betolni, piros szigetelőanyagból
szerelés		
0708263	DFK-MSTB-SS	Csavarkészlet a csatlakozó készülékfalra rögzítéséhez, részei: egy M3 x 10 csavarral, rugós alátéttel és anyával

1755477	MSTB-BL	Vakdugó, részképzéshez, a pólus csapjára kell felhelyezni, zöld szigetelőanyagból
---------	---------	---


További termékek

Termék	Típus leírás	Leírás
Általános		
1873249	FKC 2,5/ 6-STF-5,08	Dugaszrész, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 6, Raszterméret: 5,08 mm, Csatlakozástechnika: Rugós csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink
1902343	FKCT 2,5/ 6-STF-5,08	Dugaszrész, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 6, Raszterméret: 5,08 mm, Csatlakozástechnika: Rugós csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink
1874141	FKCVR 2,5/ 6-STF-5,08	Dugaszrész, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 6, Raszterméret: 5,08 mm, Csatlakozástechnika: Rugós csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink
1873841	FKCVW 2,5/ 6-STF-5,08	Dugaszrész, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 6, Raszterméret: 5,08 mm, Csatlakozástechnika: Rugós csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink
1777840	FRONT-MSTB 2,5/ 6-STF-5,08	Dugaszrész, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 6, Raszterméret: 5,08 mm, Csatlakozástechnika: Csavaros csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink
1778027	MSTB 2,5/ 6-STF-5,08	Dugaszrész, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 6, Raszterméret: 5,08 mm, Csatlakozástechnika: Csavaros csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink
1809776	MSTBC 2,5/ 6-STZF-5,08	Dugaszrész, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 6, Raszterméret: 5,08 mm, Csatlakozástechnika: Krimpcsatlakozás, Színe: zöld, Hozzá tartozó krimpelhető aljzatérintkezők a következő áram [A] és vezetékkeresztmetszet-tartomány [mm ²] adatokkal: 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 (3190564); 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 BA (3190645); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 (3190551); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 BA (3190658). BA = szalagérintkezők
1805343	MSTBT 2,5/ 6-STF-5,08	Dugaszrész, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 6, Raszterméret: 5,08 mm, Csatlakozástechnika: Csavaros csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink
1835135	MVSTBR 2,5/ 6-STF-5,08	Dugaszrész, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 6, Raszterméret: 5,08 mm, Csatlakozástechnika: Csavaros csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink


1834945	MVSTBW 2,5/ 6-STF-5,08	Dugaszrész, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 6, Raszterméret: 5,08 mm, Csatlakozástechnika: Csavaros csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink
1883394	QC 1/ 6-STF-5,08	Dugaszrész, Névleges áram: 10 A, Méretezési feszültség (III/2): 630 V, Pólusszám: 6, Raszterméret: 5,08 mm, Csatlakozástechnika: QUICKON gyorscsatlakozó kapocs, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink
1853146	TMSTBP 2,5/ 6-STF-5,08	Dugaszrész, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 6, Raszterméret: 5,08 mm, Csatlakozástechnika: Csavaros csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink, A csatlakozó segítségével át lehet hurkolni a vezetékeket a modulok között

Rajzok

Furatterv/forrasztópád-geometria



Méretezrajz



Méret b: 10,49 mm + (pólusszám x 5,08 mm)

Méret c: méret b + 9,27 mm

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;