

MCO 1,5/ 4-G1L-3,5 KMGY

Rendelési szám: 2278364

Az ábrán az 5 pólusú változat látható



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2278364>

Alap készülékház, Névleges áram: 8 A, Méretezési feszültség (III/2):
160 V, Pólusszám: 4, Raszterméret: 3,5 mm, Szerelés: forrasztás,
Oldalsó lábkivezetésű termék

Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 292979
Csomag	50
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 232 (CAT-1-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2007.05.09



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Méretetek / pólusok

Raszterméret	3,5 mm
„a” méret	10,5 mm
Pólusszám	4
Csapméretek	0,8 x 0,8 mm
Furatlyuk átmérője	1,2 mm

Műszaki adatok

Termékcsalád	MCO 1,5/..-G1L
Szigetelőanyag csoport	I
Méretezési lökőfeszültség (III/3)	2,5 kV
Méretezési lökőfeszültség (III/2)	2,5 kV
Méretezési lökőfeszültség (II/2)	2,5 kV
Méretezési feszültség (III/2)	160 V
Méretezési feszültség (II/2)	320 V
I _N névleges áram	8 A
U _N névleges feszültség	160 V
Maximális terhelőáram	8 A
Szigetelőanyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
UL/CUL Usegroup B névleges feszültség	300 V
UL/CUL Usegroup B névleges áram	8 A
UL/CUL Usegroup D névleges feszültség	300 V
UL/CUL Usegroup D névleges áram	8 A

Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Recognized, GOST

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Tartozékok


Termék	Típus leírás	Leírás
Általános		
2199618	CR MSTBO-G1	Kódolólamellák

Rajzok

Furatterv/forrasztópád-geometria



Diagram



Derating-görbe a következőhöz: MC 1,5/...-ST-3,5 a MCO 1,5/...-G1L(R)-3,5 KMGY típussal

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;