

Alapsáv - GMSTBA 2,5/ 7-G-7,62 - 1766288

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Alap készülékház, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 630 V, Pólusszám: 7, Raszterméret: 7,62 mm, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink, Szerelés: forrasztás

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

Product Features

- ✓ Változatok menetes peremmel 7,62 mm-es rászterben
- ✓ Dugaszolási irány a nyomtatott áramköri lappal párhuzamos
- ✓ Aljzat döntött forrasztócsapokkal 630 V-os alkalmazásokhoz (III/2)

Key commercial data

package_quantity	100
GTIN	4017918032302

Technical data

Méretetek

Hossz	12 mm
Raszterméret	7,62 mm
„a” méret	45,72 mm
Csapméretek	1 x 1 mm
Furatlyuk átmérője	1,4 mm

Általános

Termékcsalád	GMSTBA 2,5/..-G
Szigetelőanyag csoport	I
Méretezési lökőfeszültség (III/3)	6 kV
Méretezési lökőfeszültség (III/2)	6 kV
Méretezési lökőfeszültség (II/2)	6 kV
Méretezési feszültség (III/3)	400 V
Méretezési feszültség (III/2)	630 V
Méretezési feszültség (II/2)	630 V
Szabvány szerinti csatlakozás	EN-VDE
I _N névleges áram	12 A
Maximális terhelőáram	12 A
Szigetelőanyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0

Alapsáv - GMSTBA 2,5/ 7-G-7,62 - 1766288

Technical data

Általános

Szín	zöld
Pólusszám	7

classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

approvals

CSA / UL Recognized / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / cUL Recognized / GOST / IECEE CB Scheme / GOST / CCA / cULus Recognized /

Approval details

		
Usegroups	B	D
UN névleges feszültség	300 V	300 V
IN névleges áram	10 A	10 A
mm²/AWG/kcmil		

Alapsáv - GMSTBA 2,5/ 7-G-7,62 - 1766288

approvals

UL Recognized 		
Usegroups	B	D
UN névleges feszültség	300 V	300 V
IN névleges áram	15 A	10 A
mm²/AWG/kcmil		

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung 	
UN névleges feszültség	400 V
IN névleges áram	12 A
mm²/AWG/kcmil	

cUL Recognized 		
Usegroups	B	D
UN névleges feszültség	300 V	300 V
IN névleges áram	15 A	10 A
mm²/AWG/kcmil		

GOST 
--

IECEE CB Scheme 	
UN névleges feszültség	400 V
IN névleges áram	12 A
mm²/AWG/kcmil	



CCA	
UN névleges feszültség	400 V

Alapsáv - GMSTBA 2,5/ 7-G-7,62 - 1766288

approvals

IN névleges áram	12 A
mm²/AWG/kcmil	

cULus Recognized  US

accessories

Kódolóelem

CR-MSTB - 1734401



Vakdugó

MSTB-BL - 1755477



Kapocsjelölő, feliratozva


SK 7,62/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804549




Drawings

Alapsáv - GMSTBA 2,5/ 7-G-7,62 - 1766288

Furatterv




Diagram



Típus: GMSTB 2,5/...-ST-7,62 és GMSTBA 2,5/...-G-7,62

Alapsáv - GMSTBA 2,5/ 7-G-7,62 - 1766288

Méretrajz



© Phoenix Contact 2014 - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>