


**Tartozékok**  
**SSCH 15X6X1000 CU/SN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Product image**

A kép illusztráció

**Épület berendezéseinek vezetékezése**

Az épületek berendezéseinek vezetékezéséhez 10×3-as rézsíneken alapuló teljes rendszert kínálunk, amely egymással tökéletesen együttműködő alkatrészekből áll: installációs sorkapcsok, nullvezető sorkapcsok, elosztó sorkapcsok mellett számos különféle tartozék (például gyűjtősín és gyűjtősíntartók) is részét képezi.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| Típus          | SSCH 15X6X1000 CU/SN            |
| Rendelési szám | <a href="#">0357400000</a>      |
| Verzió         | Tartozékok, Gyűjtősín, Vörösréz |
| GTIN (EAN)     | 4008190169572                   |
| Menny.         | 1 m                             |

**Tartozékok**  
**SSCH 15X6X1000 CU/SN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmüller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|             |          |                  |            |
|-------------|----------|------------------|------------|
| Szélesség   | 15 mm    | Szélesség (coll) | 0,591 inch |
| Magasság    | 1 000 mm | Magasság (coll)  | 39,37 inch |
| Mélység     | 6 mm     | Mélység (coll)   | 0,236 inch |
| Nettó tömeg | 796,35 g |                  |            |

**Anyag adatok**

|       |          |                  |         |
|-------|----------|------------------|---------|
| Anyag | Vörösréz | Felületi minőség | ónozott |
| Szín  | ezüst    |                  |         |

**Rendszer specifikációk**

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| Változat | 15 x 6 mm gyűjtősín-csatlakozás |
|----------|---------------------------------|

**Kiegészítő műszaki adatok**

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |
|---------------------|--------------------|

**Névleges adatok**

|               |       |
|---------------|-------|
| Névleges áram | 265 A |
|---------------|-------|

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000485    | ETIM 4.0   | EC000485    |
| ETIM 5.0   | EC000485    | ETIM 6.0   | EC002848    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-06-04 |
| eClass 6.2 | 27-40-06-06 | eClass 7.1 | 27-14-92-14 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-39 | eClass 9.0 | 27-14-11-92 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-92 |            |             |

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**Letöltések**

|                    |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>             |
| Engineering Data   | <a href="#">STEP</a>                            |
| Tervezési adatok   | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                    |
| User Documentation | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |