

**Klippon K (aluminium empty enclosure)  
KLIPPON K11**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



A Klippon® márka hosszú múltra tekintő kompetenciával és minőséggel rendelkezik a házak - különösen a kulcsrakész, fogyasztóra tervezett megoldások terén a szabványos ipari alkalmazások és a robbanásveszélyes zónák alkalmazásai terén.

A javított, az összes alkalmazási követelményt kielégítő termékek: Ez volt a Weidmüller célja a Klippon® K házsorozat modernizálása és megújítása terén. Nem számít, hogy az ügyfél milyen alkalmazást tervez; a Weidmüller az alumínium tokozások széles választékát tudja kínálni, amelyek pontosan illenek a felhasználó követelményeihez.

A bőséges termékválasztékunk a következő előnyöket kínálja:

- Két felület kikészítéssel kapható: natúr és porbevonatos (RAL 7001)
- Kapható szabványos öntött szilikon vagy kloroprén tömítéssel
- Azonos Torx fejű csavarok 19 szekrény mérethez
- A rögzítőfuratok a tömített területen kívül
- Magas IP védettségű osztályok: IP66, IP67 és IP68
- Legfeljebb 7 (10) joule ütésállóság
- A szekrényeket az ATEX, IECEx, GOST Ex, GOST, cULus, Russian Maritime Register és a Germanischer Lloyd, továbbá az üres szekrény szabvány szerint tanúsítjuk.
- Az ötvözet sós-vízálló
- Szabványos elosztóházak menetes furatokkal és számos sorkapocs konfigurációval

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                                                                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | KLIPPON K11                                                                                                                                                   |
| Rendelési szám | <a href="#">0573300000</a>                                                                                                                                    |
| Verzió         | Klippon K (aluminium empty enclosure), Üres ház, Alumínium ház, Magasság: 80 mm, Szélesség: 75 mm, Mélység: 57 mm, Anyag: Alumínium AlSi12, kezeletlen, ezüst |
| GTIN (EAN)     | 4008190031190                                                                                                                                                 |
| Menny.         | 10 Stück                                                                                                                                                      |

**Klippon K (aluminium empty enclosure)  
KLIPPON K11**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|                             |       |                            |            |
|-----------------------------|-------|----------------------------|------------|
| Szélesség                   | 75 mm | Szélesség (coll)           | 2,953 inch |
| Magasság                    | 80 mm | Magasság (coll)            | 3,15 inch  |
| Mélység                     | 57 mm | Mélység (coll)             | 2,244 inch |
| Rögzítési méret - szélesség | 63 mm | Rögzítési méret - magasság | 52 mm      |
| Tömeg                       | 280 g | Nettó tömeg                | 318 g      |

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Tanúsítványszámok - tokozat**

|                               |            |                              |              |
|-------------------------------|------------|------------------------------|--------------|
| Tanúsítvány száma (GERMLLOYD) | TAE00002SM | Tanúsítvány száma (MARITREG) | 14.40040.250 |
| Tanúsítvány száma (cULus)     | E197061    |                              |              |

**Tömszelencék, bal**

|     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|
| M12 | 2 | M16 | 2 |
| M20 | 1 |     |   |

**Tömszelencék, felső/alsó**

|     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|
| M12 | 2 | M16 | 2 |
| M20 | 1 | M25 | 1 |

**Tömszelencék, jobb**

|     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|
| M12 | 2 | M16 | 2 |
| M20 | 1 |     |   |

**függőleges összeállítás**

|                             |      |               |      |
|-----------------------------|------|---------------|------|
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 1x1* | WDU 4 / ZDU 4 | 1x1* |
|-----------------------------|------|---------------|------|

**vízszintes összeállítás**

|                             |     |               |     |
|-----------------------------|-----|---------------|-----|
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 1x5 | WDU 4 / ZDU 4 | 1x4 |
|-----------------------------|-----|---------------|-----|

**Általános információ**

|                                |                                                 |                          |                                                                                                                            |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anyagvastagság                 | 4 mm                                            | Burkolat anyagvastagsága | 2,5 mm                                                                                                                     |
| Fedélcsavarok nyomatéka        |                                                 | Felhasználási területek  | Folyamatirányítás,<br>Közlekedéstechnika,<br>Tengerészeti mérnökség,<br>Csomagolóipar, Kikötői<br>berendezések, Gépgyártás |
|                                | 2,5 Nm                                          | Anyag                    | Alumínium AlSi12                                                                                                           |
| Ház anyagvastagsága            | 4 mm                                            | Felületi minőség         | kezeletlen                                                                                                                 |
| Tömítés anyaga                 | Kloroprén                                       | Üzemi hőmérséklet, max.  | 80 °C                                                                                                                      |
| Üzemi hőmérséklet, min.        | -40 °C                                          | Védelmi osztály          | IP66, IP67, IP68                                                                                                           |
| Ütésállóság                    | 10,00 J                                         | Ház kiegészítő           | 4 mm-es furatok                                                                                                            |
| Megjegyzés: védettségi osztály | IP68 (t=72h, h=1m)                              | Integrált rögzítés       | Menetes furat M4                                                                                                           |
| Fedél kiegészítő               | M4 Torx rozsdamentes<br>acél csavarok horonnyal |                          |                                                                                                                            |

**Klippon K (aluminium empty enclosure)  
KLIPPON K11**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000058    | ETIM 4.0   | EC000058    |
| ETIM 5.0   | EC000058    | ETIM 6.0   | EC000261    |
| UNSPSC     | 31-26-15-02 | eClass 5.1 | 27-14-91-07 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-07 | eClass 7.1 | 27-14-91-07 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-07 | eClass 9.0 | 27-18-01-01 |
| eClass 9.1 | 27-18-92-90 |            |             |

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

**Letöltések**

|                                             |                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | <a href="#">EU Declaration of Conformity - Klippon K Empty Enclosures - DoC DE PS2410 160412 001ISS01</a>            |
| Brochure/Catalogue                          | <a href="#">MB KLIPPON ENCL.TECN EN</a><br><a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a><br><a href="#">FL RAILWAY 2014 EN</a> |
| Engineering Data                            | <a href="#">STEP</a>                                                                                                 |
| Tender specification                        | <a href="#">Klippon K11_0573300000_DE</a><br><a href="#">Klippon K11_0573300000_EN</a>                               |
| Tervezési adatok                            | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                                                                         |
| User Documentation                          | <a href="#">MB KLIPPON ENCL.TECN DE</a><br><a href="#">Assembly guidelines - empty enclosures</a>                    |

## Klippon K (aluminium empty enclosure) KLIPPON K11

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok

### Méretrajz

