Kivonat az online katalógusból

FKDSO 2,5/ 4-R KMGY

Rendelési szám: 2200320



http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2200320

NYÁK sorkapocs, Névleges áram: 22 A, Névleges feszültség: 250 V, Raszterméret: 5 mm, Pólusszám: 4, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Szerelés: forrasztás, Csatlakozási irány vezeték / NYÁK: 0 °, Szín: világosszürke, Oldalsó lábkivezetésű termék

Termék jegyzetek
WEEE/RoHS-megfelelo: 2010.02.04

Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 563857
Csomag	50
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 153 (CAT-1-2013)

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljesköru információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

Muszaki adatok

Méretek / pólusok

Hossz	25,9 mm
Magasság	26,5 mm
Raszterméret	5 mm
„a“ méret	15 mm

Pólusszám	4
Csapméretek	0,8 x 1,0 mm
Csaptávolság	7,62 mm
Furatlyuk átmérője	1,4 mm

Műszaki adatok

Termékcsalád	FKDSO 2,5/..-R
Szigetelőanyag csoport	I
Méretezési lökőfeszültség (III/3)	4 kV
Méretezési lökőfeszültség (III/2)	4 kV
Méretezési lökőfeszültség (II/2)	4 kV
Méretezési feszültség (III/3)	250 V
Méretezési feszültség (III/2)	250 V
Méretezési feszültség (II/2)	250 V
Szabvány szerinti csatlakozás	EN-VDE
I_N névleges áram	22 A
Névleges keresztmetszet	2,5 mm²
Maximális terhelőáram	22 A
Szigetelőanyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Csupaszolási hossz	10 mm
UL/CUL Usegroup B névleges feszültség	300 V
UL/CUL Usegroup B névleges áram	10 A
UL/CUL Usegroup D névleges feszültség	300 V
UL/CUL Usegroup D névleges áram	5 A

Csatlakozási adatok

Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm²
Tömör vezeték keresztmetszet max	2,5 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	2,5 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min	0,25 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max	2,5 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min	0,25 mm²

Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max	2,5 mm²
Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	14
2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val min	0,5 mm²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val max	1,5 mm²
AWG az UL/CUL szerint min.	24
AWG az UL/CUL szerint max.	14

Tanúsítványok

Tanúsítások


cULus Recognized, VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung, CCA, IECEE CB Scheme

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Rajzok


Furatterv/forrasztópad-geometria



Diagram



Méretrajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;