Kivonat az online katalógusból

SACC-M16FR-14CON-M

Rendelési szám: 1500253



http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1500253

M16 csatlakozóaljzat, 14 pólusú, forrasztott csatlakozással, szabadon konfigurálható, döntött, 6,0 mm ... 8,0 mm vezetékátmérőhöz

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.11.23

Kereskedelmi adat	
EAN	4 017918 587918
Csomag	1
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 177 (CAT-4-2013)

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljesköru információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Méretezési feszültség	60 V (Túlfeszültség kategória I / szennyeződési fok 1)
	32 V (Túlfeszültség kategória II / szennyeződési fok 2)
Pólusszám	14
Védettség	IP67
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-30 °C ... 95 °C

Gerinckábel adatai / csatlakoztatási adatai	
Max. vezeték-keresztmetszet (jel)	0,25 mm²
Max. AWG vezeték-keresztmetszet (jel)	24
Max. vezeték-keresztmetszet (energia)	0,25 mm²
Max. AWG vezeték-keresztmetszet (energia)	24
Vezeték min. külső átmérője	6 mm
Vezeték max. külső átmérője	8 mm

Anyagadatok	
Elektronikaház anyaga	CuZn
Készülékház felületének anyaga	nikkelezett
Érintkező anyaga	CuSn
Érintkezőfelület anyaga	Au
Érintkezőtartó anyaga	PBT

Csatlakozókiosztás	
Dugaszhely/pólus = láb = érszín	1 / 4 (A) = P = WH
	2 / 4 (A) = J = GN
	3 / 4 (A) = T = YE
	4 / 4 (A) = S = GY
	5 / 4 (A) = G = PK
	6 / 4 (A) = R = RD
	7 / 4 (A) = E = BK
	8 / 4 (A) = O = VT
	9 / 4 (A) = C = WH/PK
	10 / 4 (A) = N = PK/BN
	1-10 / 1 (+24 V) = A+M = BN
	1-10 / 3 (0 V) = L+U = BU

Tanúsítványok

Tanúsítások GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;