

SACC-DSIV-M 8FS-3CON-L180-06

Rendelési szám: 1524776



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1524776>

Szenzor/aktor beépíthető aljzat, 3 pólusú, M8, fal alatti/ csavaros szerelés M8 menettel, elcsavarodás ellen védett, egyenes forrasztócsatlakozással, 6 mm hosszú forrasztópecekkel rendelkező kivitel

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 950101
Csomag	20
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 230 (CAT-2-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.02.21



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Méretezési áram 40 °C-nál	4 A
Méretezési feszültség	60 V
Pólusszám	3
Átmeneti ellenállás	≤ 3 mΩ

Szigetelési ellenállás	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 85 °C

Általános jellemzők

Szabványok/előírások	M8 csatlakozó IEC 61076-2-104
Kódolás	A - standard
Túlfeszültség kategória	II
Szennyeződési fok	3
Védettség	IP67
Érintkező anyaga	CuSn
Érintkezőfelület anyaga	Au
Érintkezőtartó anyaga	PA 66
Recézet anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Tömítés anyaga	NBR
Szerelési mód	Fal alatti szerelés M8 x 1 ellenanyával
Csatlakozási mód	Forrasztópecek
Állapotjelzés	nincs

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST


Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:


Rajzok

Furatterv/forrasztópád-geometria



Furatterv



Méretrajz




M8 beépíthető aljzat



Szerelőlap átvezető furattal

Sematikus rajz

M8 aljzat pólusábrája, 3 pólusú, aljzatoldali nézet



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;