Kivonat az online katalógusból

DEK-TR/INV

Rendelési szám: 2964319



http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2964319

Invertermodul. Az invertermodul invertálja a földhöz képest kapcsoló NPN tranzisztor kimeneteinek jeleit a pozitív tápfeszültséghez kapcsoló PNP-kimenetre és fordítva.

Mé S Ma

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.01.02

Kereskedelmi adat	
EAN	4 017918 176068
Csomag	10
Vámtarifa	85364190
Katalógusoldal információ	Oldal 413 (CAT-7-2013)

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljesköru információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

Muszaki adatok

Műszaki adatok

Tápfeszültség tartomány	20 V DC ... 30 V DC (U_V)
Tartós áram	200 mA
Maradékfeszültség-esés	< 1 V
Szivárgóáram	< 1 mA
max. átviteli frekvencia	15 kHz

NPN bemenet / PNP kimenet	
Bekapcsolási küszöb	V = 24 V; V - 19 V) -nál)
Kikapcsolási küszöb	> 15 V (U_V = 24 V; > (U_V - 9 V) -nál)
Minimum határértékek	-2 V
Maximum határértékek	26 V (U_V = 24 V; U_V + 2 V -nál)
PNP bemenet/NPN kimenet	
Bekapcsolási küszöb	> 19 V
Kikapcsolási küszöb	< 9 V
Minimum határértékek	-2 V
Maximum határértékek	26 V (U_V = 24 V; U_V + 2 V -nál)
Csatlakozási adatok	
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm²
Tömör vezeték keresztmetszet max	4 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	2,5 mm²
Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	12
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Csupaszolási hossz	8 mm
Csavarmenet	M3
Általános adatok	
Szélesség	6,2 mm
Magasság	80 mm
Mélység	56 mm
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C
Beépítési pozíció	tetszőlegesen
Szerelési utasítás	térköz nélkül sorolhatóak
Szabványok/előírások	IEC 60664
	Alapszigetelés
Szennyeződési fok	2
Túlfeszültség kategória	II
Szín	zöld
Elektronikaház anyaga	Szálerősítés nélküli PA polyamid

Tanúsítványok


Tanúsítások: cULus Recognized, GOST


Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok


Alkalmazási rajz





a = NPN-kimenet
b = terhelés

Kapcsolási rajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;