
Kivonat az online katalógusból

SACC-E-MSD-4CON-M16/0,5 SCO

Rendelési szám: 1551558



http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1551558

Busz-rendszerdugasz, 4-pólusú, Beépíthető dugasz egyenes M12 SPEEDCON, D-kódolású, Fal előtti szerelés, M16 x 1,5, Külön erek, Kábelhossz: 0,5 m

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.08.17

Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 153577
Csomag	1
Vámtarifa	85444290
Katalógusoldal információ	Oldal 233 (CAT-2-2013)

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljesköru információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Megjegyzés	Ez a termék eleget tesz a PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET irányelv (Version 2.00, Order Nr: 2.252) Connectors for Outside Environment (Balanced cabling) című 8.2 számú fejezetének
Méretezési áram 40 °C-nál	4 A
Méretezési feszültség	250 V

Pólusszám	4
Átmeneti ellenállás	≤ 3 mΩ
Szigetelési ellenállás	≥ 100 MΩ
Kábelhossz	0,5 m
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 85 °C (dugasz/aljzat)

Általános jellemzők

Szabványok/előírások	M12-csatlakozó IEC 61076-2-101
Kódolás	D - kódolás
Túlfeszültség kategória	II
Szennyeződési fok	3
Védettség	IP67
Érintkező anyaga	CuZn
Érintkezőfelület anyaga	Ni/Au
Érintkezőtartó anyaga	PA 66
Recézet anyaga	nikkelezett cink présöntvény
Tömítés anyaga	NBR
Szerelési mód	Fal előtti szerelés M16 x 1,5
Csatlakozási mód	Külön erek
Állapotjelzés	nincs

Vezeték paraméterek

Megjegyzés	Ez a termék eleget tesz a PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET irányelv (Version 2.00, Order Nr: 2.252) Connectors for Outside Environment (Balanced cabling) című 8.2 számú fejezetének
Kábeltípus	TPE sodrat
Érkeresztmetszet	0,34 mm²
AWG jelvezeték	22
Jelvezeték vezetékfelépítése	7x 0,25 mm
Érátmérő a szigeteléssel együtt	1,2 mm ±0,07 mm
Szigetelés vastagsága	0,21 mm
Érszínek	sárga, narancs, fehér, kék
Érszigetelés anyaga	TPE
Vezeték anyaga	ónozott Cu érvezeték
Szigetelési ellenállás	≥ 20 MΩ*km
Vezetékellenállás	≤ 57,6 mΩ/m
Vezeték néveleges feszültsége	300 V

Vezeték vizsgálófeszültsége	2000 V AC
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 90 °C (kábel, fix kiépítéshez)

Tanúsítványok

Tanúsítások GOST, UL Recognized

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Tartozékok


Termék	Típus leírás	Leírás
szerelés		
1504097	SACC-E-MU-M16	Lapos anya M16-os menettel

Rajzok


Méretrajz



M12 beépíthető dugasz




Készülékház kivágás az M16 rögzítőmenethez, szerelőfal menettel




Készülékház kivágás M16 rögzítőmenethez, szerelőfal átmenő furattal (választhatóan elcsavarodást gátló kialakításban)

Kapcsolási rajz



az M12 dugasz érintkező-kiosztása

Sematikus rajz



M12 dugasz pólusábrája, 4 pólusú, D kódolású, dugaszoldali nézet

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;