

SACB-C-H180-4/ 4-10,0PUR SCO

Rendelési szám: 1516548



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1516548>

Csatlakozófedél, alkalmazható a következőhöz: Szenzor/aktor doboz,
Csatlakozási mód: M12-SPEEDCON aljzat Fém, A dugaszhelyek
száma: 4, Csatlakozóhely kiosztás: egyes, Diagnosztikai- és
állapotjelzés: Nincs; Gerincvezeték-csatlakozás: Dugaszolható
csavaros csatlakozó 180°, PUR/PVC, Vezeték hossz: 10 m, Árnyékoló:
nincs

Kereskedelmi adat

EAN	4 017918 967338
Csomag	1
Vámtarifa	85444290
Katalógusoldal információ	Oldal 121 (CAT-4-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.03.28



Az itt megadott adatok az online
katalógusból származnak.
Teljeskörű információkat
és adatokat a felhasználói
dokumentációknál találhat: [http://
www.download.phoenixcontact.com](http://www.download.phoenixcontact.com).
Az internetes letöltésekhez először el
kell fogadni az általános szerződési
feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Méretezési feszültség	120 V
Méretezési áram I/O jelenként	2 A
Méretezési áram összesen	10 A

A dugaszhelyek száma	4
Védettség	IP65
	IP67
	IP69K
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-30 °C ... 80 °C
Szenzor / aktor csatlakozási mód	M12-SPEEDCON aljzat

Gerinckábel adatai / csatlakoztatási adatai

Csatlakozási mód	Dugaszolható csavaros csatlakozó
Kábelhossz	10 m
Kábeltípus	energiavezető láncban használható gerinckábel
Jelvezeték keresztmetszete	4x 0,34 mm ²
AWG jelvezeték	22
Jelvezeték vezetékfelépítése	42x 0,10 mm
Tápellátás keresztmetszete	3x 0,75 mm ²
AWG feszültségellátás	18
Feszültségellátás vezetékfelépítése	96x 0,10 mm
Külső átmérő	8,7 mm
Hajlítási ciklusok max. száma	1500000
Hajlítási sugár	90 mm
Mozgatás útja	2 m
Mozgatási sebesség	2 m/s
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 90 °C (rögzített fektetés esetén)
	-5 °C ... 80 °C (mozgó fektetés esetén)
Fedélcsavar meghúzási nyomatéka	0,35 Nm
Anyacsavar meghúzási nyomatéka	2,5 Nm

Anyagadatok

Elektronikaház anyaga	PBT
Gerincvezeték-oldali érintkező anyaga	Cu-ötvözet
Gerincvezeték-oldali érintkezőfelület anyaga	aranyozott
Gerincvezeték-oldali érintkezőtartó anyaga	PA

Csatlakozókiosztás

Dugaszhely/pólus = érszín vagy csatlakozás	1 / 4 (A) = WH
--	----------------

	2 / 4 (A) = GN
	3 / 4 (A) = YE
	4 / 4 (A) = GY
	1-4 / 1 (+ 120 V) = BN
	1-4 / 3 (0 V) = BU
	1-4 / 5 (PE) = GN/YE

Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Recognized

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
Jelölés		
0804963	SS-ZB 17,5 WH	Mágneskapcsoló jelölőcsík, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, Szövegmező mérete: 17,5 x 8 mm
0824468	SS-ZB 17,5 WH CUS	Mágneskapcsoló jelölőcsík, megrendelhető: csíkonként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, Szövegmező mérete: 17,5 x 8 mm
0804976	SS-ZB 17,5 YE	Mágneskapcsoló jelölőcsík, Csík, sárga, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, Szövegmező mérete: 17,5 x 8 mm
0824469	SS-ZB 17,5 YE CUS	Mágneskapcsoló jelölőcsík, megrendelhető: csíkonként, sárga, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, Szövegmező mérete: 17,5 x 8 mm
kábelek/vezetők		
1503328	SACB- 4X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR	Gerincvezeték szenzor/aktor dobozokhoz, PE vezetővel, árnyékolatlan, anyaga PUR/PVC, 7 pólusú, 4 x 0,34 mm ² és 3 x 0,75 mm ²

szerszámok

1212486	SAC BIT HOOD-W 24	Dugaszbetét 24 mm-es kulcsnyílású szorítóanyák szereléséhez, 4 mm-es hatlapú csavarhúzóhoz
1206450	SZK PZ1 VDE	Csavarhúzó, PZ kereszthornyos, VDE szigetelt, mérete: PZ 1 x 80 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes
1212315	TSD 25 SAC	Nyomatékkulcs, előre beállított 2,5 Nm nyomatékkal és 4 mm-es hatlapú behajtóval a csatlakozófedél szorítóanyájához
1212224	TSD-M 1,2NM	Nyomatékkulcs, pontosság az EN ISO 6789 szabvány szerint, 0,3 - 1,2 Nm között állítható
1212225	TSD-M 3NM	Nyomatékkulcs, pontosság az EN ISO 6789 szabvány szerint, 1,2 - 3 Nm között állítható
1212600	TSD-M SAC-BIT ADAPTER	Adapter-betét, a TSD-M... nyomatékkulcsokhoz, E6,3-1/4" hajtás, 4 mm-es hatlapú rögzítővel a SAC betétek befogadására


Általános

1516726	SACB-4/ 4-L-C GG SCO	Sensor-/Aktor-doboz alap készülékház, Csatlakozási mód: M12-SPEEDCON aljzat Fém, A dugaszhelyek száma: 4, Pólusszám: 4, Csatlakozóhely kiosztás: egyes, Diagnosztikai- és állapotjelzés: van, pnp; Gerincvezeték-csatlakozás: Dugaszolható csavaros csatlakozó, Árnyékoló: nincs
---------	----------------------	--

Rajzok

Sematikus rajz

PUR/PVC fekete [PUR]



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;